ROHS Compliant

| MAPX | MODIFICATION | DATE | DRAW | APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |































印制线路板

PCB Layout Recommended



1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: Self-locking




电路图

Circuit Diagram

| 7 | 导电接触夹 | 6 | 覆合银磷铜 | 镀银 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 推轴 | 1 | PPA | 白色 |
| 5 | 盖板 | 1 | PPA | 白色 |
| 4 | 弹簧 | 1 | 不锈钢 | |
| 3 | 勾针 | 1 | 精密钢圈 | |
| 2 | 基座 | 1 | PPA | 黑色 |
| 1 | 嵌件 | 2 | H65 T=0.3mm | 镀银 |
| 序号 NO. | 名称 DESCRIPTION | 数量 Q'TY | 材料 MATERIAL | 颜色 COLOR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MANUFACTURE DWG | 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd | | |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES | | TITLE: 按键开关 Key Switch | |
| | | PAR | TB-5876-SSZ |
| | | DWN | Lucas |
| | | CHKD | Ethan |
| | | APVD | Jacob |
| DECIMALS: / ANGLES: | | SCALE1:1 | UNIT:MM |
| 30~ :±0.30 / ±2° | | | |
| 10~30:±0.20 | | | |
| ~10:±0.15 | CUSTOMER COPY | SIZE:A4 | SHEET:1F1 REV:A |