Operation:DIP/插件支架卧式 小型 轻触开关 [柄长/操作力可定制]



ITEM NO.: TS-1101V- 4326QY2(Series)

(L3.50mm×W7.30mm TACT-SWITCH)

表面插装 DIP
侧向操作
精密部品 NICETY
可靠 STABILIZE
適合環保 RoHS

Material declaration

No.	NAME	Description
① A	嵌件	镀银&H62 黄铜
② B	基座	PA6T (Black)热塑性
③ C	簧片	镀银&不锈钢/SUS304
④ D	盖板	不锈钢 Q235-A
⑤ E	拨柄	PA6T (Black)热塑性

Technical parameter

PROJECT \ LEVEL		A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	25mA, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	50mΩ max.	
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC Skey/PD：100MΩ min.300V DC	
	Withstand Voltage	300V AC for 1 minute	250 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	100,000 Cycles	75,000 Cycles
	Rated Load	80,000 Cycles	50,000 Cycles
Storage temp.		-35℃～+75℃(Operating Temp:)	
Operating Force		1.6 / 2.6N. (1N.=100gram-force)	
Heat Rrsistance		IR Reflow:255℃,5sec. Manual:350℃,3sec.	

CIRCUIT DIAGRAM



Unit:mm

TS-1101V - XX XXQ Y2 颜色：白色
- 产品型号
- 高度 20=2.0mm 25=2.5mm
- 力度 16=160gf 26=260gf







H
4.3
5.0
8.0



P.C.B LAYOUT

