
**Operation:** SMT/中型立贴式　软硅按柄　轻触开关　[柄长/操作力可定制]

Halogen Free　LEAD FREE　RoHS Compliant

# LTEM NO.: TS-1157U-5026Q (Series)

(L6.20mm×W6.20mm　TACT-SWITCH)



- 表面贴装 SMT
- 正向操作
- 精密部品 NICETY
- 可靠 STABILIZE
- 適合環保 RoHS


## Material declaration

| No. | NAME | Description |
|---|---|---|
| ① A | 基座 | PA6T (Black)热塑性尼龙 |
| ② B | 盖板 | 不锈钢/SUS-Q235-A |
| ③ C | 按柄 | 软性硅胶 |
| ④ D | 簧片 | 镀银&不锈钢/SUS304 |
| ⑤ E | 嵌件 | 镀银&C5191R-H 磷青铜[镀锡] |


## Technical parameter


| PROJECT \ LEVEL | | A[better product] | B[average product] |
|---|---|---|---|
| Electrical Properties | Contact Rating | 0.25A, 24V DC | |
| | Initial Contact Resistance | 50mΩ max. | |
| | Insulation Resistance | 100MΩ min.500V DC　Skey/PD：100MΩ min.300V DC | |
| | Withstand Voltage | 300V AC for 1 minute | 250 V AC for 1 minut |
| Durable Performance | There No Load | 100,000 Cycles | 75,000 Cycles |
| | Rated Load | 80,000 Cycles | 50,000 Cycles |
| Sterage temp. | | -35℃～+75℃(Operating Temp: ) | |
| Operating Force | | 1.6 、 2.6N.(1N.=100gram-force) | |
| Heat Rrsistance | | IR Reflow:255℃,5sec.　Manual:350℃,3sec. | |

## CIRCUIT DIAGRAM




Unit:mm





| H |
|---|
| 3.4 |
| 4.3 |
| 5.0 |

TS-1157U - XX XXQ
- 产品型号
- H高度 34=3.4mm 43=4.3mm 50=5.0mm
- 力度 16=160gf 26=260gf

邀您使用(微信)小程序
硕方电子开关&连接器选型手册
手机扫码即可进入...




## P.C.B LAYOUT

