TACT SWITCH

电子手册下载：http://www.sofng.com/EManual

www.Sofng.com

Operation: SMT/中型立式　防水　轻触开关　[柄长/操作力可定制]

IP-68　RoHS Compliant 2011/65/EU　Compliant Halogen Free

LTEM NO.: TS-1160-1216Q (Series)

(L6.20mm×W6.20mm　TACT-SWITCH)



邀您使用(微信)小程序
硕方电子开关&连接器选型手册
手机扫码即可进入...

表面贴装 SMT
正向操作
精密部品 NICETY
可靠 STABILIZE
適合環保 RoHS


Material declaration

No.	NAME	Description
① A	按柄	PBT/ABS 塑料
② B	盖板	PA6T (Black)热塑性尼龙
③ C	缓层	硅胶片
④ D	贴纸	PI 聚酰亚胺
⑤ E	簧片	镀银&不锈钢/SUS304
⑥ F	基座	PA6T (Black)热塑性尼龙
⑦ G	嵌件	镀银&H62 黄铜


Technical parameter


PROJECT \ LEVEL		A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	0.25A, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	50mΩ max.	
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC　Skey/PD：100MΩ min.300V DC	
	Withstand Voltage	300V AC for 1 minute	250 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	100,000 Cycles	75,000 Cycles
	Rated Load	80,000 Cycles	50,000 Cycles
Sterage temp.		-35℃～+75℃(Operating Temp:)	
Operating Force		2.6N. (1N.=100gram-force)	
Heat Rrsistance		IR Reflow:255℃,5sec.　Manual:350℃,3sec.	

CIRCUIT DIAGRAM





Unit:mm





H
5.0
5.5
6.0
6.5
~
21.0





TS-1160 - XX XXQ
- 产品型号
- XX 高度 50=5.0mm 21=21.0mm
- XXQ 力度 16=160gf 26=260gf

P.C.B LAYOUT

