
| 品　　名 | 颜 色 |
|---|---|
| RT-C14A-A00A-AA | 灰色(冷灰9C) |
| RT-C14A-A1 | 黑 色 |
| RT-C14-A00B-AA | 黑 色 |
| RT-C14-A00W16-AA | 白 色 |




1. Electrical rating 额定电气参数：
10A 250VAC（VDE CCC）
15A 250VAC（UL CUL）
2. Contact resistance接触电阻：30mΩ Max
3. Insulation resistance绝缘电阻：
>100MΩ (Min) 500VDC
4. Dielectric strength绝缘强度：
>2500VAC 0.5mA 1 minutes

| NO. | PART NAME | MATERIAL | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 3 | BODY | PA66 UL94V-0 | 1 |
| 2 | PIN 2# | C2680 t=2mm Tin-plating 3~5μm | 2 |
| 1 | PIN 1# | C2680 t=2mm Tin-plating 3~5μm | 1 |


邮箱：hooya89@hooya.hk
电话：0769-82310511-867


| NO | DESCRIPTION |
|---|---|
| 5 | 增加VDE与CCC安规刻字 |
| 4 | 8.40 ⟶ 9.0 |
| 3 | 取消北欧四国及3C安规 |
| 2 | 新增注释 |
| 1 | 增加4個認証標志 |

| NO | DESCRIPTION |
|---|---|
| 10 | |
| 9 | 增加KC认证 2024.07.17 |
| 8 | 增加端子间距管控 2024.04.09 |
| 7 | 修改面板厚度 2022.08.11 |
| 6 | 增加冷灰9C颜色 2020.11.05 |

| DIMENSIONAL TOLERANCES | |
|---|---|
| RANGE | TOLERANCE |
| 20≤ | ±0.40 |
| 10~20 | ±0.30 |
| ≤10 | ±0.15 |
| ANGLES | ±1° |

| APPROVED | CHECKED | DESIGN | DRAWN |
|---|---|---|---|
| | | | LMC 2019.05.20 |

LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

| ALL SIZE ARE IN | MM |
|---|---|
| SCALE | NO |
| MAT'L | *** |
| MATERIAL NO. | RT-C14A*-A* |
| DRAWING NO. | WIF120014 |
| REV. | C6 |