
Operation:SMT/贴片卧式 微型 轻触开关 [操作力可定制]

ITEM NO.: TS-1806B-26Q (Series)

(L4.70mm×W2.00mm TACT-SWITCH)



- 表面贴装 SMT
- 侧向操作 LATERAL
- 精密部品 NICETY
- 可靠 STABILIZE
- 適合環保 RoHS


Material declaration

No.	NAME	Description
① A	嵌件	C5191R-H (t=0.15mm)镀银磷铜
② B	基座	LCP 30%(Buff)耐高温塑胶 UL94V-0
③ C	簧片	覆银&不锈钢 SUS304 ×2
④ D	拨柄	LCP 30%(Gray)耐高温塑胶 UL94V-0
⑤ E	盖板	H62 镀银黄铜(t=0.20mm)


Technical parameter

PROJECT \ LEVEL		A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	25mA, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	50mΩ max.	
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC Skey/PD：100MΩ min.300V DC	
	Withstand Voltage	300V AC for 1 minute	250 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	60,000 Cycles	40,000 Cycles
	Rated Load	50,000 Cycles	30,000 Cycles
Sterage temp.		-35℃～+75℃(Operating Temp:)	
Operating Force		2. 6N. (1N. =100gram-force)	
Heat Rrsistance		IR Reflow:255℃,5sec. Manual:350℃,3sec.	

CIRCUIT DIAGRAM




Unit:mm



TS-1806B- XXQ
力度 16=160gf
26=260gf
产品型号

P.C.B LAYOUT



DECIMALS	ANGLES
.X :±0.15	X.° :±1.5°
.XX :±0.10	X.X° :±1.0°
.XXX :±0.05	.XXX° :±0.5°

