







P.C.B Layout

一.电气性能:

1-1.额定电流: 3A AC DC.

1-2.接触电阻: ≤20mΩ

1-3.绝缘电阻: ≥1000MΩ

1-4.耐　　压: 550V AC/Minute

二.物理特性:

2-1.操作温度: -55℃～105℃

2-2.焊接温度: +220℃, 10s max

三.材质:

3-1.塑胶: PBT(Black) UL94V-0

3-2.插针: Brass/Gold plated

PIN	A	B
1	2.54	0.00
2	5.08	2.54
3	7.62	5.08
4	10.16	7.62
5	12.70	10.16
6	15.24	12.70
7	17.78	15.24
8	20.32	17.78
9	22.86	20.32
10	25.40	22.86
11	27.94	25.40
12	30.48	27.94
13	33.02	30.48
14	35.56	33.02
15	38.10	35.56
16	40.64	38.10
17	43.18	40.64
18	45.72	43.18
19	48.26	45.72
20	50.80	48.26
21	53.34	50.80
22	55.88	53.34
23	58.42	55.88
24	60.96	58.42
25	63.50	60.96
26	66.04	63.50
27	68.58	66.04
28	71.12	68.58
29	73.66	71.12
30	76.20	73.66
31	78.74	76.20
32	81.28	78.74
33	83.82	81.28
34	86.36	83.82
35	88.90	86.36
36	91.44	88.90
37	93.98	91.44
38	96.52	93.98
39	99.06	96.52
40	101.60	99.06

浙江博穆电子精密有限公司

		未标注公差				绘制:	韩金锋	单位:	MM
图名:	2.54-1xNA-H8.5MM	XX.	±0.40	XX.°	±2°	签发:		比例:	1:1
图号:	XXXXXXXXXXXXXXXXX	X.	±0.30	.XX°	±1°	审核:		视图:	
		.X	±0.20						
		.XX	±0.15						