







PART NO	PIN	A	B
WF-SCN2.5-CD2P1	2	2.50	6.5
WF-SCN2.5-CD3P1	3	5.00	9.0
WF-SCN2.5-CD4P1	4	7.50	11.5
WF-SCN2.5-CD5P1	5	10.00	14.0
WF-SCN2.5-CD6P1	6	12.50	16.5
WF-SCN2.5-CD7P1	7	15.00	19.0
WF-SCN2.5-CD8P1	8	17.50	21.5
WF-SCN2.5-CD9P1	9	20.00	24.0
WF-SCN2.5-CD10P1	10	22.50	26.5
WF-SCN2.5-CD11P1	11	25.00	29.0
WF-SCN2.5-CD12P1	12	27.50	31.5
WF-SCN2.5-CD13P1	13	30.00	34.0
WF-SCN2.5-CD14P1	14	32.50	36.5
WF-SCN2.5-CD15P1	15	35.00	39.0
WF-SCN2.5-CD16P1	16	37.50	41.5



技术指标(Technical Index):

1. 温度范围(Temperature range):-25° C～+85° C.
2. 额定电压(Rated voltage):250V AC,DC.
3. 耐电压(Withstanding Voltage):1000V AC/minute.
4. 接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ.
5. 绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.
6. 额定电流(Rated Current):2.5A AC,DC.

材料:

1. 塑胶:PA66 白色

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd		
X.±0.50	±1°	PART NO. WF-SCN2.5-CDNP1	TITLE: SCN2.5 WTB直插板胶芯	
X.X±0.20				
X.XX±0.10		DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE: A4 / UNITS: MM
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen		SCALE: N:A / SHEET: 1/1
		APPD: Sophia		