





PART NO	PIN	A	B
WF-JC1.5-CD2P1	2	1.5	4.0
WF-JC1.5-CD3P1	3	3.0	5.5
WF-JC1.5-CD4P1	4	4.5	7.0
WF-JC1.5-CD5P1	5	6.0	8.5
WF-JC1.5-CD6P1	6	7.5	10.0
WF-JC1.5-CD7P1	7	9.0	11.5
WF-JC1.5-CD8P1	8	10.5	13.0
WF-JC1.5-CD9P1	9	12.0	14.5
WF-JC1.5-CD10P1	10	13.5	16.0
WF-JC1.5-CD11P1	11	15.0	17.5
WF-JC1.5-CD12P1	12	16.5	19.0
WF-JC1.5-CD13P1	13	18.0	20.5
WF-JC1.5-CD14P1	14	19.5	22.0
WF-JC1.5-CD15P1	15	21.0	23.5
WF-JC1.5-CD16P1	16	22.5	25.0
WF-JC1.5-CD17P1	17	24.0	26.5
WF-JC1.5-CD18P1	18	25.5	28.0
WF-JC1.5-CD19P1	19	27.0	29.5
WF-JC1.5-CD20P1	20	28.5	31.0

技术指标(Technical Index):

1. 温度范围(Temperature range):-25° C～+85° C.
2. 额定电压(Rated voltage):50V AC,DC.
3. 耐电压(Withstanding Voltage):500V AC/minute.
4. 接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ.
5. 绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.
6. 额定电流(Rated Current): 0.7A AC,DC.

材料:

1. 塑胶:PA66 白色



GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd		
X.±0.50	±1°	PART NO. WF-JC1.5-CDNP1	TITLE: JC15 WTB弯插板胶芯	
X.X±0.20				
X.XX±0.10		DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE: A4 / UNITS: MM
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen		SCALE: N:A / SHEET: 1/1
		APPD: Sophia		