



PART NO	PIN	A	B
WF-JC2.0-CD2P1	2	2.00	4.5
WF-JC2.0-CD3P1	3	4.00	6.5
WF-JC2.0-CD4P1	4	6.00	8.5
WF-JC2.0-CD5P1	5	8.00	10.5
WF-JC2.0-CD6P1	6	10.00	12.5
WF-JC2.0-CD7P1	7	12.00	14.5
WF-JC2.0-CD8P1	8	14.00	16.5
WF-JC2.0-CD9P1	9	16.00	18.5
WF-JC2.0-CD10P1	10	18.00	20.5
WF-JC2.0-CD11P1	11	20.00	22.5
WF-JC2.0-CD12P1	12	22.00	24.5
WF-JC2.0-CD13P1	13	24.00	26.5
WF-JC2.0-CD14P1	14	26.00	28.5
WF-JC2.0-CD15P1	15	28.00	30.5
WF-JC2.0-CD16P1	16	30.00	32.5
WF-JC2.0-CD17P1	17	32.00	34.5
WF-JC2.0-CD18P1	18	34.00	36.5
WF-JC2.0-CD19P1	19	36.00	38.5
WF-JC2.0-CD20P1	20	38.00	40.5



技术指标(Technical Index):

1. 温度范围(Temperature range):-25° C～+85° C.
2. 额定电压(Rated voltage):250V AC,DC.
3. 耐电压(Withstanding Voltage):1000V AC/minute.
4. 接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ.
5. 绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.
6. 额定电流(Rated Current): 2A AC,DC.

材料:

1. 塑胶:PA66 白色

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd		
X.±0.50	±1°	PART NO. WF-JC2.0-CDNP1	TITLE: JC20 WTB弯插板胶芯	
X.X±0.20				
X.XX±0.10		DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE: A4 / UNITS: MM
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen		SCALE: N:A / SHEET: 1/1
		APPD: Sophia		