
http://hcdz2017.com/

标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE



SECTION A-A

SPECIFICATIONS

Current Rating: 3 Amps
Insulation Resistance:1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Withstanding Voltage: AC 500V
Operation Temperature: -40° to+85°
Contact Material: Brass
Standard: PA66
Contact Plating: Ni

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
2	接触	铜	镀镍	
1	基座	PA66	黑色	

深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	跳线帽	
		料号 PART NO	HC-TXM254-13.4H-2PKC-01A-Y	
一般公差 TOLERANCE	比列 SCALE	1:1		
X :±0.30 X° :±5° X.X :±0.25 X.X° :±1° X.XX:±0.20 X.XX° :±0.5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮

http://hcdz2017.com/