







技术要求


1、插入力：3～30N(0.3～3.0kgf)
2、拔出力：3～30N(0.3～3.0kgf)
3、接触电阻：≤50mΩ
4、绝缘电阻：>100MΩ DC 500V
5、耐电压：AC 500V 1min无飞弧及击穿
6、寿命：5000 10～20次/min
7、额定负载：DC 20V 3A
8、适用温度范围：-25～85° C
9、推荐使用插头:



CIRCUIT DIAGRAM



T:1.6 Dimensions of PC board holes
Tolerance : ±0.1(Printed-sided view)



DC-005-XX

中心针直径（mm）：1.65,2.0,2.35,2.5

序号	名 称	数量	材 料	镀层/颜色	备 注
6	3号脚	1PCS	铁=0.3	镀锡	环保
5	2号脚	1PCS	铁=0.3	镀锡	环保
4	1号脚	1PCS	铁=0.3	镀锡	环保
3	PIN	1PCS	铁	镀锡	环保
2	盖子	1PCS	PBT (BLACK)	黄色	环保
1	塑料座	1PCS	PBT (BLACK)	黄色	环保

		new		2015/5/3	A	瀚源
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.	REV.	
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER		SCALT: 1/2	SCALE: 3:1
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	DC-005-XX	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:	X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAR ±3°
			MODEL NAME	DC-005-XX		
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		FILE.NO.