









RECOMMENDED P.C.BOARD LAYOUT




合高图









技术指标:

1. 温度范围：-40° C～105° C.
2. 额定电压：50V，AC.
3. 接触电阻：≤20mΩ.
4. 绝缘电阻:≥1000MΩ.
5. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

NO. of contacts	Dimensions			
	A	B	C	D
6	4.30	2.80	1.60	3.40
8	5.10	3.60	2.40	4.20
10	5.90	4.40	3.20	5.00
12	6.70	5.20	4.00	5.80
14	7.50	6.00	4.80	6.60
16	8.30	6.80	5.60	7.40
18	9.10	7.60	6.40	8.20
20	9.90	8.40	7.20	9.00
30	13.90	12.40	11.20	13.00
32	14.70	13.20	12.00	13.80
40	17.90	16.40	15.20	17.00
50	21.90	20.40	19.20	21.00
60	25.90	24.40	23.20	25.00
70	29.90	28.40	27.20	29.00
80	33.90	32.40	31.20	33.00
90	37.90	36.40	35.20	37.00
100	41.90	40.40	39.20	41.00

MATING HEIGHT	(M)H1		(F)H2
	H1	F	
4.00	2.80	1.80	2.90
4.50	3.30		
5.00	3.80		
5.50	4.30	2.30	3.40
6.00	4.80		
6.50	5.30		
7.00			3.90

Ordering Information

HC-PBB 08 B - * - N - * - H* - ** - R - P

- 08: PITCH 05=0.5mm 08=0.8mm
- B: B型
- *: 1= 单槽 2= 双槽
- N: No.of Pins 6P~100P 20=20Pin 30=30Pin
- *: Nature M=Male F=Female
- H*: Plastic Height(H2) H2.8=2.8mm H3.3=3.3mm H3.8=3.8mm H4.3=4.3mm H4.8=4.8mm H5.3=5.3mm
- **: Contact G:Gold Plating S:Gold/Tin
- R: Plating Flash
- P: R=Reel Post

序号	品名	材质
②	0.8 Pitch F型单槽立式 BTB公座端子	铜合金/表面镀锡/表面点镀金
①	0.8 Pitch F型单槽立式 BTB公座胶芯	PA9T UL94 V-0 颜色:黑色

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

GENERL TOLERANCE	
DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING	04
审 核 CHECK	
批 准 APPROVAL	
比 例 SCALE	
投 影 Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	BTB 0.8 单槽 B型公座 立贴 带柱 编带	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-PBB08B-1-N-M-HX-XX-R-P	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1