


版次(REV)	变更编号(ECN NO)	说 明(DESCRIPTION)	日期(DATE)	核准(APPD)
X1		初版发行,修改部分公差		
X2		新增D尺寸	2011.6.8	





SECTION A-A




旧料号 88002-XXX X X -X

NO	胶体材质	锁扣材质	胶体颜色	锁扣颜色	柱子
1	LCP	LCP	本色	黑色	
2	PA9T	LCP	本色	黑色	

电镀：1镀金 2镀雾锡 3镀亮锡

包材：A管装 B袋装 C盒装 D卷装




新料号 1004A0-***-***


PIN数


1:LCP 2:PA9T
P:盘装 G:管装
1:镀雾锡 2：镀亮锡 3：镀金

P数	A	B	C	D	P数	A	B	C	D
004	1.500	2.600	8.400	5.450	035	17.000	18.100	23.900	5.950
005	2.000	3.100	8.900	5.450	036	17.500	18.600	24.400	5.950
006	2.500	3.600	9.400	5.450	037	18.000	19.100	24.900	5.950
007	3.000	4.100	9.900	5.450	038	18.500	19.600	25.400	5.950
008	3.500	4.600	10.400	5.450	039	19.000	20.100	25.900	5.950
009	4.000	5.100	10.900	5.450	040	19.500	20.600	26.400	5.950
010	4.500	5.600	11.400	5.450	041	20.000	21.100	26.900	5.950
011	5.000	6.100	11.900	5.450	042	20.500	21.600	27.400	5.950
012	5.500	6.600	12.400	5.450	043	21.000	22.100	27.900	5.950
013	6.000	7.100	12.900	5.450	044	21.500	22.600	28.400	5.950
014	6.500	7.600	13.400	5.450	045	22.000	23.100	28.900	5.950
015	7.000	8.100	13.900	5.450	046	22.500	23.600	29.400	5.950
016	7.500	8.600	14.400	5.450	047	23.000	24.100	29.900	5.950
017	8.000	9.100	14.900	5.450	048	23.500	24.600	30.400	5.950
018	8.500	9.600	15.400	5.450	049	24.000	25.100	30.900	5.950
019	9.000	10.100	15.900	5.450	050	24.500	25.600	31.400	5.950
020	9.500	10.600	16.400	5.450	051	25.000	26.100	31.900	5.950
021	10.000	11.100	16.900	5.450	052	25.500	26.600	32.400	5.950
022	10.500	11.600	17.400	5.450	053	26.000	27.100	32.900	5.950
023	11.000	12.100	17.900	5.450	054	26.500	27.600	33.400	5.950
024	11.500	12.600	18.400	5.450	055	27.000	28.100	33.900	5.950
025	12.000	13.100	18.900	5.450	056	27.500	28.600	34.400	5.950
026	12.500	13.600	19.400	5.450	057	28.000	29.100	34.900	5.950
027	13.000	14.100	19.900	5.450	058	28.500	29.600	35.400	5.950
028	13.500	14.600	20.400	5.450	059	29.000	30.100	35.900	5.950
029	14.000	15.100	20.900	5.450	060	29.500	30.600	36.400	5.950
030	14.500	15.600	21.400	5.950	061	30.000	31.100	36.900	5.950
031	15.000	16.100	21.900	5.950	062	30.500	31.600	37.400	5.950
032	15.500	16.600	22.400	5.950	063	31.000	32.100	37.900	5.950
033	16.000	17.100	22.900	5.950	064	31.500	32.600	38.400	5.950
034	16.500	17.600	23.400	5.950					



PC BOARD LAYOUT





Electrical

Voltage:50 V AC(rms)/DC
Current:0.5 A AC(rms)/DC
Contact Resistance:40 mΩ max(initial)
Dielectric Withstanding Voltage:200 V AC/rms
Insulation Resistance:500 MΩ min
Operating Temp:-25° C～+85° C

使用类别(EXTEND USE) 0.5mmFPC H=2.0上接全包		单 位(UNIT) mm	品 名 (TITLE) 0.5mmFPC H=2.0上接全包 客户图面
尺寸公差 DIMENTION . ±0.30 .0 ±0.20 .00 ±0.10 .000 ±0.05	角度公差 ANGLES . ±3° .0 ±2° .00 ±1°	原材料(MATERIAL) 数 量(QTY) 表面处理(FINISHED)	核 准 (APPD) 审 核 (CHD) 绘 图 (DRN) 安路路 2011.6.23

浙江博穆精密科技有限公司	
图 号 (DWG NO): 1004A0	
料 号 (P/N): 0.5-NP上接	
页 数(SHEET) 1/1	比 例(SCALE) 1:1