


客 户 (CUSTOME)		SPECIFICATION FOR APPROVAL 规 格 书	图 纸 号 (DWNGO)	GC005
产品名称 (PARTNAME)	色环电感		版 本 (EDITION)	A
型 号 (TYPE)	AL0410*471K		页 次 (PAGE)	1/1
客户型号 (CUSTYP)			日 期 (DATE)	2015-11-15

1. 外形尺寸 (DIMENSION) : (单位 : mm)



A: 4.0	mm(Max)
B: 10.0	mm(Max)
C: 26.0 ± 3	mm
D: 0.60 ± 0.05	mm
E: 62.5 ± 1	mm
F:	
G:	
H:	

2. 电气特性 (ELECTRIC CHARACTERISTICS) :

INDUCTANCE / TEST FREQ	Q / TEST FREQ	DCR / TEST FREQ	SRF	IDC 额定电 流
标称电感量 / 测试频率	品质因数 / 测试频率	直流电阻 / 测试频率	自谐频率	
uH/mH / MHZ/KHZ	Min / MHZ/KHZ	Ω (Max) / KHZ	MHZ (Min)	mA (Max)
470 ± 10% / 1	60 / 0.796	7.7 / 1	2.25	126

3. 测试仪器 (TEST EQUIP) :

HP4342A Q-METER

LCR 2790B METER

HM9461 L-SRF METER

LCR 745 METER

HM9460 L-SRF METER

HM9480A Q-METER

4. 原材料 (MATERIALS):

磁芯 (CORE) : DRWW 3*6

其它 (OTHER)

线径 (WIRE) : CCA0.1 mm

涂层 (COATING) : ZY2030 GREEN

圈数 (TURNS) : 153.0 Ts (REF)

套管 (SLEEVE) :

5. 商品实图 :

