



客服热线

☎ 400-920-9200

受理时间：9:15-17:15(11:30~13:00、本公司休息日除外)

## AQV258 | PhotoMOS HE 1a (6脚型)



品番	AQV258
型号	AQV258
详细	Through Hole,Tube packing,负载电压:1500 V
产品名称	PhotoMOS HE 1a (6脚型)
特长	低导通电阻和经济性两者兼备

※产品实际尺寸以实物为准。

RoHS指令

无铅

### 规格详细

截至2017年07月21日


为了改善本产品，会有在未事先通知的情况下变更本产品的规格及设计的情况。

项目	内容
订货产品号	AQV258
型号	AQV258
产品名称	HE 1a
类型	HE
封装	DIP6
触点构成	1a
电压类型	AC/DC
包装方式	管装包装
连续负载电流	0.02A
负载电压	1500 V
导通电阻(平均)	345 ohm
输出端子间容量(平均)	80 pF
耐电压	1500V AC
导通电阻(最大)	500 ohm
开路状态漏电流(最大)	10μA

最大允许LED电流	50mA
LED反向电压	5V
最大正向电流	1A
部允许损耗	75mW
动作LED电流(平均)	0.9mA
动作LED电流(最大)	3mA
复位LED电流(最小)	0.4mA
复位LED电流(平均)	0.8mA
LED压降(平均)	1.25V
LED压降(最大)	1.5V
动作时间(平均)	0.35ms
复位时间(平均)	0.04ms
全部允许损耗	410mW
使用环境温度	-40℃~+85℃
保存温度	-40℃~+100℃
输入/输出间端子容量(平均)	1.3pF
输入/输出间端子容量(最大)	3pF
输入/输出绝缘电阻(最小)	1000 M ohm
推荐动作条件(输入LED电流)	5mA
过电流保护功能	无功能
端子形状	标准P/C板端子

外形尺寸图


外形尺寸图



尺寸图(单位: mm)

端子厚  $t=0.25$   
一般公差  $\pm 0.1$

印刷电路板加工图 (BOTTOM VIEW)



尺寸图(单位: mm)

加工尺寸公差  $\pm 0.1$

印刷板加工图 (BOTTOM VIEW)