

山特TG系列

TG系列 UPS

TG500/1000

个人电脑的漂亮伙伴



采用了高频PWM技术和SMD制造工艺，使其设计更符合企业/家庭PC、路由器及POS机用户对UPS的轻、小、薄、干扰小的要求，进一步提升了整机的可靠性。



 **SANTAK**



产品性能

针对PC用户

TwinGuard(TG)系列UPS适用于PC机及其外围设备（打印机、扫描仪、路由器、Modem），稳定性高，可靠性强。

超轻超薄设计

轻松走入家庭和办公环境，帮您节省有效空间。对于PC用户而言，计算机周围拥挤不堪的状况变得轻松、和谐。面板简洁明快、容易操作。

先进高频技术

移植山特在线式UPS所采用的PWM高频技术，工作频率高达40KHz，使体积大为缩小，使用更方便。

精良的制造工艺

先进的SMD表面贴装技术和CPU集成控制技术的应用，使TwinGuard(TG)系列UPS的性能更可靠。能对各类电力问题（断电、短路、过载、高低压、突波）做出精确、可靠地处理，为负载提供全方位的保护。

内置高品质蓄电池

采用内置高品质阀控式免维护铅酸蓄电池，电力持久、稳定，有效提高UPS的使用可靠性。

技术参数

型号	额定容量	输入	输出			电池		转换时间	操作环境	外观尺寸 W × D × H (mm)	净重 Kg
		电压 VAC	电压 VAC	频率 Hz	插座数	备用时间	充电时间				
TG500	500VA/300W	165~265	220x(1 ± 10%) (电池模式下)	50 ± 1 (电池模式下)	2	≥6分钟 (半载)	(输入 220VAC)	典型值 10ms	湿度 20% ~ 90% 温度 0℃ ~ 40℃	80x232x177	2.6
TG1000	1000VA/600W				3		≤16小时			91x283x240	5.1

山特公司致力于技术创新，不断提供更好的产品和服务满足客户需求，对产品规格、技术规格的更新，恕不另行通知。产品以实物为准。



宽电压 / 频率输入

特别适用于电力环境恶劣的地区，并提供可靠、稳定的电源输出（其他同类产品通常不具备如此宽的输入范围）。更可搭配发电机使用。

安全型充电器

充电器设计结构更紧凑，充电电路和逆变电路交互作用，既实现了充电的快速性，又可以保护电池，延长电池的使用寿命。

自我诊断

UPS始终监视电池电压，充电过高或放电过深时，自动停止充放电，有效延长UPS整机及电池的使用寿命。

开机自检功能

开机时，能自动模拟断电状况，对逆变器、电池进行自检，并做出准确、可靠的判断，全面提升负载的安全性。

符合GB/IEC的规定

EMC: GB7260.2/IEC62040-2

GB/T 17626.2~5/IEC61000-4-2~5

SAFETY: GB4943

SERVICE
服务直通车EXPRESS

3 Years
Warranty
全国联保三年质保



本公司的质量管理体系
符合ISO9001国际认证



本公司的环境管理体系
符合ISO14001国际认证