

**Whole case service supplier
about Lithium battery overload**

锂电池过载连接全案服务供应商

锂电好搭档、动力无极限


AMASS

ABOUT AMASS

关于艾迈斯

15年如一日关注锂电池充放电过载连接，产品广泛应用于锂电池模型（无人机、穿越机、遥控模型等）、锂电池代步工具（平衡车、扭扭车、独轮车、滑板车、踏板车等）、锂电池电动工具、电动自行车、储能设备、智能机器人、消费电子等领域。服务于全球近360家品牌企业，产品出口63个国家与地区。

15 years like a day only pay attention to the connection about the lithium battery charging and discharging overload. Products are widely used on the lithium model (drone\runner\RC model etc.); lithium travel tool (balance car\scooters); lithium electric tool\electric bicycle\energy storage\intelligent robot\consumer electronics. Around the world AMASS serve nearly 360 brand enterprise and export 63 countries and zone.



OUR ADVANTAGE

我们的优势



PRODUCING

大生产

近20000平方米自有厂房，拥有注塑、冲压、
组装、焊接等多条生产流水线。

Nearly 20000M2 working place, punch/inject/assemble/
soldering, several line work.

HUGE STOCK

大库存

大数据式销售、满足客户交期，特别是专利产品，做到24小
小时内发货。

Bulk data support which can help AMASS makes the right stock
and satisfy customers' request. Especially the patent products
that we can deliver out the goods within 24 hours!



PATENT

多专利

AMASS拥有近50项接头国家专利证书。

We have nearly 50 patent in hand.



PATENT



UL




CE

CERTIFICATION

多认证

AMASS拥有近50项接头国家专利证书。

We passed the ISO/CE/UL/ROSH and so on.




XT30



MR30



XT60



MT60




XT90





XT150



AS150




T插



CONNECTORS USE

锂电池设备动力接头应用




ONE STOP R & D CAPABILITY

一站式研发能力

研发能力，15年如一日，专注于过载连接的技术与经验，只要您提出概念、想法、使用参数等，或者我司现有产品的不足，就可快速的为您提供清晰完整的解决方案。


We focus on the connectors 15 years as one day. You only need to give us an idea、data sheet or even the imagination that we can provide you the whole solution.





connectors as human artery
动力接头相当于人的大动脉


AMASS MORE SAFETY CONNECTORS
艾迈斯，更安全的动力接头


XT 系列 XT SERIES		多用于锂电池、控制器、充电器三者的动力连接 BATTERY、CONTROLLER AND CHARGER CONNECTION	P13-P26
AS 系列 AS SERIES			P27-P28
AM 系列 AM SERIES			P29-P32
EC 系列 EC SERIES			P33-P35


MR 系列 MR SERIES		多用于电机与控制器的动力连接 MOTOR AND CONTROLLER CONNECTION	P36-P38
MT 系列 MT SERIES			P39-P40
SH 系列 SH SERIES			P41-P42
GC 系列 GC SERIES		多用于锂电池、控制器、电机、充电器四者的动力连接 BATTERY、CONTROLLER、MOTOR、CHARGER CONNECTION	P43-P58
其他 OTHERS		线束加工服务 CABLE SERVICE	P59-P60


产品型号 (Item No) XT30U-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT30U-F	接触电阻 CR	0.70mΩ
	颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201630055144.7	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	18AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT30U-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT30U-M	接触电阻 CR	0.70mΩ
	颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201630055143.2	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	18AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT30UPB-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT30UPB-F	接触电阻 CR	0.65mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201630055132.4	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT30UPB-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT30UPB-M	接触电阻 CR	0.65mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201630055129.2	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C



产品型号 (Item No) XT30PW-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT30PW-F	接触电阻 CR	0.80mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
专利号 (Patent) 201530416577.6	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
客户图纸 (Drawing)	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C
				


产品型号 (Item No) XT30PW-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT30PW-M	接触电阻 CR	0.80mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
专利号 (Patent) 201530416577.6	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
客户图纸 (Drawing)	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C
				


产品型号 (Item No) XT60-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60-F	接触电阻 CR	0.55mΩ
	颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
专利号 (Patent) 200920043518.8	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
客户图纸 (Drawing)	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C
				


产品型号 (Item No) XT60-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60-M	接触电阻 CR	0.55mΩ
	颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
专利号 (Patent) 200920043518.8	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
客户图纸 (Drawing)	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C
				


产品型号 (Item No) XT60U-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60U-F	接触电阻 CR	0.45mΩ
	颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530451153.3	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT60U-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60U-M	接触电阻 CR	0.45mΩ
	颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530451153.3	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT60UPB-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60UPB-F	接触电阻 CR	0.30mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT60UPB-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60UPB-M	接触电阻 CR	0.30mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT60PW-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60PW-F	接触电阻 CR	0.50mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530511914.X	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT60PW-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60PW-M	接触电阻 CR	0.50mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530511914.X	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT60PT-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60PT-F	接触电阻 CR	0.50mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201630023590.X	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT60PT-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60PT-M	接触电阻 CR	0.50mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201630023587.8	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT60H-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60H-F	接触电阻 CR	0.50mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
专利号 (Patent) 201530348205.4	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
客户图纸 (Drawing)	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT60H-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60H-M	接触电阻 CR	0.50mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
专利号 (Patent) 201530348205.4	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
客户图纸 (Drawing)	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT60L-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60L-F	接触电阻 CR	0.50mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
专利号 (Patent) 201520067495.X	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
客户图纸 (Drawing)	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT60L-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60L-M	接触电阻 CR	0.50mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
专利号 (Patent) 201520067495.X	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
客户图纸 (Drawing)	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) XT90H-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT90H-F	接触电阻 CR	0.30mΩ
	颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201220179912.6	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	40A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	90A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	10AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) XT90H-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT90H-M	接触电阻 CR	0.30mΩ
	颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201220179912.6	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	40A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	90A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	10AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) XT90PB-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT90PB-F	接触电阻 CR	0.30mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	40A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	90A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) XT90PB-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT90PB-M	接触电阻 CR	0.30mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	40A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	90A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) XT150-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT150-F	接触电阻 CR	0.20mΩ
	颜色 COLOR	1 2 5	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201030165732.9	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	60A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	130A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	8AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) XT150-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT150-M	接触电阻 CR	0.20mΩ
	颜色 COLOR	1 2 5	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201030165735.2	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	60A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	130A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	8AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

01

无人机、穿越机领域 Drones Industry




无人机
Drones

穿越机
Runner

02

遥控模型领域 Remote Control Model





遥控车
car

遥控船
boat

遥控飞机
plane

03

电动车辆领域 Electric Vehicle





平衡车
Balance car

独轮车
unicycle

扭扭车
Twisting car





电动车
Electric cars

电动踏板车
Electric scooter

电动滑板车
Electric scooter

04

其他领域 Other Fields





光仪储能
Optical storage


摄像机
The camera






太阳能路灯
Solar street lamps



割草机
The lawn mower



产品型号 (Item No) AS150-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)				
	产品型号 Item No.	AS150-F	接触电阻 CR	0.2mΩ		
	颜色 COLOR	1 2	额定电压	DC 500V		
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	70A		
专利号 (Patent) ---		绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	150A	
客户图纸 (Drawing)		阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES	
		推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	6AWG	
		安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C	


产品型号(Item No) AS150-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)				
	产品型号 Item No.	AS150-M	接触电阻 CR	0.2mΩ		
	颜色 COLOR	1 2	额定电压	DC 500V		
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	70A		
专利号 (Patent) 201420553770.4		绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	150A	
客户图纸 (Drawing)		阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES	
		推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	6AWG	
		安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20℃ to 120℃	



产品型号 (Item No) XT90S-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT90S-F	接触电阻 CR	0.56mΩ	
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	40A	
专利号 (Patent) 201420181100.4		绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	90A
客户图纸 (Drawing)		阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	10AWG	
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20℃ to 120℃	





产品型号 (Item No) AM-1015-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	AM-1015-F	接触电阻 CR	0.45mΩ
	颜色 COLOR	1 2	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	25A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	50A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) AM-1015-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	AM-1015-M	接触电阻 CR	0.45mΩ
	颜色 COLOR	1 2	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	25A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	50A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) AM-1015B-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	AM-1015B-F	接触电阻 CR	0.45mΩ
	颜色 COLOR	1 2	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	25A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	50A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) AM-1015B-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	AM-1015B-M	接触电阻 CR	0.45mΩ
	颜色 COLOR	1 2	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	25A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	50A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) AM-1015E-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	AM-1015E-F	接触电阻 CR	0.45mΩ
	颜色 COLOR	1	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530005180.8	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	25A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	50A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) AM-1015E-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	AM-1015E-M	接触电阻 CR	0.45mΩ
	颜色 COLOR	1	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530005180.8	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	25A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	50A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) AM-1009L	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	AM-1009L	接触电阻 CR	0.65mΩ
	颜色 COLOR	1	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	32A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	70A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池/控制器 BATTERY/ CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


PRODUCTS SHOW
产品展示





产品型号 (Item No) EC2-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	EC2-F	接触电阻 CR	0.80mΩ
	颜色 COLOR	5	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	18AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) EC2-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	EC2-M	接触电阻 CR	0.80mΩ
	颜色 COLOR	5	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	18AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) EC3-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	EC3-F	接触电阻 CR	0.60mΩ
	颜色 COLOR	5	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	25A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	50A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) EC3-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	EC3-M	接触电阻 CR	0.60mΩ
	颜色 COLOR	5	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	25A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	50A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) EC5-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	EC5-F	接触电阻 CR	0.40mΩ
	颜色 COLOR	5	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	40A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	90A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	10AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) EC5-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	EC5-M	接触电阻 CR	0.40mΩ
	颜色 COLOR	5	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	40A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	90A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	10AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) MR30-FB	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	MR30-FB	接触电阻 CR	0.70mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530314656.6	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	16AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) MR30-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	MR30-M	接触电阻 CR	0.70mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530314656.6	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电机 MOTOR	推荐线规 Cable SPEC.	16AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) MR30PB-FB	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	MR30PB-FB	接触电阻 CR	0.75mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530410534.7	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) MR30PB-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	MR30PB-M	接触电阻 CR	0.75mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530410534.7	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电机 MOTOR	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) MR30PW-FB	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	MR30PW-FB	接触电阻 CR	0.80mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530415881.9	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) MR30PW-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	MR30PW-M	接触电阻 CR	0.80mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530415881.9	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电机 MOTOR	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) MT30-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	MT30-F	接触电阻 CR	1.00mΩ
	颜色 COLOR		额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	16AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C



产品型号 (Item No) MT30-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	MT30-M	接触电阻 CR	1.00mΩ
	颜色 COLOR		额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电机 MOTOR	推荐线规 Cable SPEC.	16AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) MT60-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	MT60-F	接触电阻 CR	0.45mΩ
	颜色 COLOR		额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201430028774.6	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) MT60-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	MT60-M	接触电阻 CR	0.45mΩ
	颜色 COLOR		额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201430028774.6	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	---	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


产品型号 (Item No) SH3.5-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	SH3.5-F	接触电阻 CR	0.48mΩ
	颜色 COLOR	2	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530410156.2	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	20A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	40A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	16AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C
				


产品型号 (Item No) SH3.5-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	SH3.5-M	接触电阻 CR	0.48mΩ
	颜色 COLOR	2	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530410156.2	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	20A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	40A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电机 MOTOR	推荐线规 Cable SPEC.	16AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C
				





产品型号 (Item No) GC2010-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC2010-F	接触电阻 CR	1.50mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A	
	推荐线规 Cable SPEC.	18AWG	瞬时电流 MC	30A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC2010-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC2010-M	接触电阻 CR	1.50mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A	
	推荐线规 Cable SPEC.	18AWG	瞬时电流 MC	30A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC2011-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC2011-F	接触电阻 CR	0.80mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A	
	推荐线规 Cable SPEC.	18AWG	瞬时电流 MC	30A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC2011-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC2011-M	接触电阻 CR	0.80mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A	
	推荐线规 Cable SPEC.	18AWG	瞬时电流 MC	30A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC2014-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC2014-F	接触电阻 CR	1.20mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A	
	推荐线规 Cable SPEC.	16AWG	瞬时电流 MC	30A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC2014-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC2014-M	接触电阻 CR	1.20mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A	
	推荐线规 Cable SPEC.	16AWG	瞬时电流 MC	30A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC3010-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC3010-F	接触电阻 CR	0.80mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	20A	
	推荐线规 Cable SPEC.	16AWG	瞬时电流 MC	40A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC3010-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC3010-F	接触电阻 CR	0.80mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	20A	
	推荐线规 Cable SPEC.	16AWG	瞬时电流 MC	40A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC3510-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC3510-F	接触电阻 CR	0.45mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	25A	
	推荐线规 Cable SPEC.	14AWG	瞬时电流 MC	50A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC3510-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC3510-M	接触电阻 CR	0.45mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	25A	
	推荐线规 Cable SPEC.	14AWG	瞬时电流 MC	50A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC3511-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	GC3511-F	接触电阻 CR	0.45mΩ
		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	25A
		推荐线规 Cable SPEC.	14AWG	瞬时电流 MC	50A
		推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC3511-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC3511-M	接触电阻 CR	0.45mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	25A	
	推荐线规 Cable SPEC.	14AWG	瞬时电流 MC	50A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC3514-F=GC3511-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	GC3514-F	接触电阻 CR	0.45mΩ
		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	25A
		推荐线规 Cable SPEC.	14AWG	瞬时电流 MC	50A
		推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC3514-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	GC3514-M	接触电阻 CR	1.50mΩ
		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
		推荐线规 Cable SPEC.	14AWG	瞬时电流 MC	60A
		推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC4010-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	GC4010-F	接触电阻 CR	0.55mΩ
		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	32A
		推荐线规 Cable SPEC.	12AWG	瞬时电流 MC	70A
		推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC4010-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	GC4010-M	接触电阻 CR	0.55mΩ
		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	32A
		推荐线规 Cable SPEC.	12AWG	瞬时电流 MC	70A
		推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC4011-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC4011-F	接触电阻 CR	0.65mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	32A	
	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG	瞬时电流 MC	70A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC4011-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC4011-M	接触电阻 CR	0.65mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	32A	
	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG	瞬时电流 MC	70A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC4012-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC4012-F	接触电阻 CR	0.80mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	32A	
	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG	瞬时电流 MC	70A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC4012-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC4012-M	接触电阻 CR	0.80mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	32A	
	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG	瞬时电流 MC	70A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC4013-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC4013-F	接触电阻 CR	0.30mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	36A	
	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG	瞬时电流 MC	70A	
	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC4013-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC4013-M	接触电阻 CR	0.30mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	36A	
	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG	瞬时电流 MC	70A	
	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC4016-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC4016-F	接触电阻 CR	0.45mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	32A	
	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG	瞬时电流 MC	40A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC4016-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	GC4016-M	接触电阻 CR	0.45mΩ	
	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	32A	
	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG	瞬时电流 MC	70A	
	推荐使用次数 USE TIMES	2000 TIMES			
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC5510-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	GC5510-F	接触电阻 CR	0.25mΩ
		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	50A
		推荐线规 Cable SPEC.	8AWG	瞬时电流 MC	110A
		推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC5510-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	GC5510-M	接触电阻 CR	0.25mΩ
		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	50A
		推荐线规 Cable SPEC.	8AWG	瞬时电流 MC	110A
		推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)					
					


产品型号 (Item No) GC6010-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	GC6010-F	接触电阻 CR	0.20mΩ
		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	60A
		推荐线规 Cable SPEC.	8AWG	瞬时电流 MC	130A
		推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)					
					

产品型号 (Item No) GC6010-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	GC6010-M	接触电阻 CR	0.20mΩ
		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	60A
		推荐线规 Cable SPEC.	8AWG	瞬时电流 MC	130A
		推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)					
					

产品型号 (Item No) GC6510-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	GC6510-F	接触电阻 CR	1.50mΩ
		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	65A
		推荐线规 Cable SPEC.	8AWG	瞬时电流 MC	140A
		推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)					
					

产品型号 (Item No) GC6510-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	GC6510-M	接触电阻 CR	1.50mΩ
		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	65A
		推荐线规 Cable SPEC.	8AWG	瞬时电流 MC	140A
		推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)					
					

产品型号 (Item No) GC8010-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	GC8010-F	接触电阻 CR	0.15mΩ
		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	80A
		推荐线规 Cable SPEC.	6AWG	瞬时电流 MC	170A
		推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)					
					

产品型号 (Item No) GC8010-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	GC8010-M	接触电阻 CR	0.15mΩ
		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	80A
		推荐线规 Cable SPEC.	6AWG	瞬时电流 MC	170A
		推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES		
客户图纸 (Drawing)					
					

OTHERS SERIERS


其他

我们提供机器人焊线服务并有UL焊线资质。承接各类线规焊接加工服务，日均产能12万条。

We provide the Robot Soldering service and have the UL soldering certification. Any kinds of cable specification is available and 120,000pcs capacity every day.




UL焊线资质



机器人服务



12万日均产量



常州市艾迈斯电子有限公司

CHANGZHOU AMASS ELECTRONICS CO.,LTD.

地址:江苏省常州市武进礼嘉镇工业区

Add:Qingyang Rd. Lijia Town, Wujin Dis,
Changzhou City,Jiangsu

Tel: 86-519-86731695 Fax: 86-519-86735861

E-mail: hzy@china-amass.com

Web: www.china-amass.com