

规格书

STYLE 品名	UL2651	DOCUMENT NO 编号	2010072101	REV: 版次	1.0V
SIZE 规格	28AWG	ESTABLISHED DATE 制作日期	2010-07-21		

CONSTRUCTION FIGURE 截面图	<p style="text-align: center;">按客户要求生产2-50P</p>
--	---

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

CONDUCTOR 导体	SIZE	规格 (AWG)	28
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS7/0.12 ± 0.007
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.25
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.22
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	0.90 ± 0.08
	MATERIAL	材质	环保PVC38P (RoHS)
	COLOR	颜色	8002K灰白划红边喷墨字
MARKING 印字	AWM 2651 28AWG 105°C 300V VW-1 E214500 WL CSA AWM I A 28AWG FT1 105°C 300V LL210593 +LF+ ***** (日期码变动)		
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	/
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	/
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	/
	MATERIAL	材质	/
	COLOR	颜色	/
ELECTRIC FUNCTION 电气	RATED TEMP	额定温度 (°C)	105
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	300
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20°C)	239
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KM20°C)	2.5

制作:周义

核准:

客户确认: