


EC381V-XXP

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插头

下载日期:2018-06-25版次:1.1



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 3.81 mm , 300V , 8A

一般资讯

产品概述	PCB Connector Plug , Screw Connection
产品类型	PCB Connector - Plug
产品间距 (mm)	3.81
产品颜色	Green(default)
接线方式	Screw Connection
固定方式	Without
产品长度 (mm)	$3.81 \times (P-1) + 4.60$
产品宽度 (mm)	15.60
产品高度 (mm)	11.10
产品实际点数	02~24
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级 · 符合UL94	V0

导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC

额定电流 (A)	14
额定电压 (II/2)(V)	320
额定电压 (III/2)(V)	160
额定电压 (III/3)(V)	160
额定冲击电压 (II/2)(KV)	2.5
额定冲击电压 (III/2)(KV)	2.5
额定冲击电压 (III/3)(KV)	2.5
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	1.5
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	0.75
柔性导线横截面积 · 最小管状裸端子 (mm ²)	0.25
柔性导线横截面积 · 最大管状裸端子 (mm ²)	1.5
柔性导线横截面积 · 最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.25
柔性导线横截面积 · 最大管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	1.5
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	0.75
具有相同截面积的二根柔性导线 · 最小管状裸端子 (mm ²)	0.25
具有相同截面积的二根柔性导线 · 最大管状裸端子 (mm ²)	0.34
具有相同截面积的二根柔性导线 · 最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线 · 最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
螺纹规格	M2
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.4x2.5
螺丝刀规格	PH0
额定扭矩 (N.m)	0.2
剥线长度 (mm)	7~8

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	8

额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	8
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	28
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	14
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	28
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	14

环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	115
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	28~14
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	8
线径范围D组 (AWG)	28~14
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	8


CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	28~14
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	8
线径范围D组 (AWG)	28~14
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	8

VDE认证参数

线径范围 (mm ²)	0.2~1.5
额定电压 (V)	320
额定电流 (A)	14

图面



认证

