


■ 描述 DESCRIPTIONS

SOT-23 塑封封装 PNP 三极管。PNP transistor in a SOT-23 Plastic Package .

■ 应用 APPLICATIONS


高压电路、放大电路。High voltage switching、blow up .

■ 引脚说明 PIN ASSIGNMENT



- 1 BASE
- 2 EMITTER
- 3 COLLECTOR

■ 内部等效电路 Equivalent Circuit



■ 型号构成 Name rule

基本名称 Name			辅助识别代码 Additional code			
第一部分 Part 1	第二部分 Part 2	第三部分 Part 3	第四部分 Part 4	第五部分 Part 5	第六部分 Part 6	第七部分 Part 7
品牌 Brand	产品类别 Type	产品型号 Model	分档 Value	分隔号 Separatrix	封装代码 Package	附加码 (备用) Extra-code
FH	T : 三极管	A92		"—"	M: SOT-23	E : ROHS





■ 额定值 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C unless otherwise noted)

特性参数 CHARACTERISTIC	符号 SYMBOL	额定值 RATING	单位 UNIT
集电极-基极电压 Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-300	V
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-300	V
发射极-基极电压 Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-6	V
集电极电流 Collector Current	I_C	-500	mA
集电极耗散功率 Collector Power Dissipation	P_C	300	mW
结温 Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度 Storage Temperature	T_{stg}	- 55~150	°C


■ 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(TA=25°C unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)


特性参数 CHARACTERISTIC	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITIONS	最小值 MIN.	典型值 TYP.	最大值 MAX.	单位 UNIT
直流电流增益 DC Current Gain	h_{FE}	$V_{CE} = -10V, I_c = -1mA$	25			
		$V_{CE} = -10V, I_c = -10mA$	40			
		$V_{CE} = -10V, I_c = -30mA$	25			
集电极-基极反向截止电流 Collector Cut-off Current	ICBO	$V_{CB} = -300V, I_E = 0$			-0.1	μA
发射极-基极反向截止电流 Emitter Cut-off Current	IEBO	$V_{EB} = -6V, I_c = 0$			-0.1	μA
集电极-基极反向击穿电压 Collector-Base Voltage	BVCBO	$I_c = -0.1mA, I_E = 0$	-400			V
集电极-发射极反向击穿电压 Collector-Emitter Voltage	BVCEO	$I_c = -5mA, I_B = 0$	-400			V
发射极-基极反向击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage	BVEBO	$I_E = -0.1mA, I_c = 0$	-6			V
集电极-发射极饱和压降 Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_c = -20mA, I_B = -2mA$			-0.5	V
基极-发射极饱和压降 Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_c = -20mA, I_B = 2mA$			-0.9	V

■ 典型特性 TYPICAL CHARACTERISTICS


■ 外形尺寸 DIMENSION



■ 打标 DEVICE MARKING



TYPE	FHTA92-ME
h_{FE}	>40
MARK	2D

■ 包装信息 PACKAGE INFORMATION

材料名称 Material Name	颜色 Color	尺寸 Size	数量 Quantity	备注 Note
卷盘 Reel	蓝色 Blue	7 " *8mm	3K/Reel	
内盒 Inner Case	黄色 Yellow	185*185*140mm	30K/盒 (10 盘/盒) 30K/Case (10 Reel/ Case)	OHO2
外箱 Outer Box	黄色 Yellow	460*400*210mm	180K/箱 (6 盒/箱) 180K/Box (6 Case/Box)	OXO2
标签 Label	白色 White	68*40mm	—	贴卷盘、内盒、外箱 Label on reel、inner case、 outer box