

表面贴装型

系列：S 类型：V

高温无铅回流焊应对产品 (末尾 A*)



特 点

- 保证时间：85 °C 2000 小时
- 可满足耐振要求 ($\phi 8 \leq$)
- 已应对RoHS指令

规 格


类别温度范围	-40 °C ~ +85 °C							
额定电压范围	6.3 V.DC ~ 50 V.DC							
静电容量范围	1 μ F ~ 1500 μ F							
静电容量容差	± 20 % (120 Hz/+20 °C)							
漏电流	$I \leq 0.01 CV$ 或 3 (μ A) 2 分值 (任一大值以下)							
损耗角的正切 ($\tan \delta$)	请参照特性一览表							
温度特性	额定电压 (V.DC)	6.3	10	16	25	35	50	(120 Hz 时的阻抗比)
	Z(-25 °C)/Z(+20 °C)	4	3	2	2	2	2	
	Z(-40 °C)/Z(+20 °C)	8	6	4	4	3	3	
耐久性	在 +85 °C ± 2 °C 的情况下连续 2000 小时 (小型化产品为 1000 小时) 施加额定电压后, 恢复至常温后应满足以下指标。							
	静电容量变化	初始值 ± 20 % 以内						静电容量变化率
		尺寸代码 (尺寸)						
		D8($\phi 6.3 \times 7.7$)						
$\leq D(\phi 6.3)$ 的小型化产品						1000 小时 ± 30 %		
$\tan \delta$	不大于初始标准值的 200 %							
漏电流	不大于初始标准值							
高温无负载特性	在 +85 °C ± 2 °C 的情况下连续 1000 小时, 恢复至常温后, 应满足上述各项耐久性。(但须有电压处理) 经回流焊接并恢复至常温后, 应满足以下指标。							
焊接耐热性	静电容量变化		初始值 ± 10 % 以内					
	$\tan \delta$		不大于初始标准值					
	漏电流		不大于初始标准值					
AEC-Q200	符号 AEC-Q200							

额定纹波电流 频率修正系数


频率 (Hz)	50, 60	120	1 k	10 k ~
系数	0.70	1.00	1.30	1.70

标 示

例：6.3 V.DC 22 μ F
标示颜色：BLACK



外观尺寸



尺寸代码	ϕD	L	A, B	H.	I	W	P	K
B	4.0	5.4 $^{+0.2}$	4.3	5.5 max	1.8	0.65 ± 0.1	1.0	0.35 $^{+0.15}$
C	5.0	5.4 $^{+0.2}$	5.3	6.5 max	2.2	0.65 ± 0.1	1.5	0.35 $^{+0.15}$
D	6.3	5.4 $^{+0.2}$	6.6	7.8 max	2.6	0.65 ± 0.1	1.8	0.35 $^{+0.15}$
D8	6.3	7.7 ± 0.3	6.6	7.8 max	2.6	0.65 ± 0.1	1.8	0.35 $^{+0.15}$
E	8.0	6.2 ± 0.3	8.3	9.5 max	3.4	0.65 ± 0.1	2.2	0.35 $^{+0.15}$
F	8.0	10.2 ± 0.3	8.3	10.0 max	3.4	0.90 ± 0.2	3.1	0.70 ± 0.20
G	10.0	10.2 ± 0.3	10.3	12.0 max	3.5	0.90 ± 0.2	4.6	0.70 ± 0.20

关于耐振规格商品的外观尺寸

* 和标准产品尺寸, 形状均不相同。详细情况请务必垂询本公司。

< 尺寸代码: D, D8 >



< 尺寸代码: E, F, G, H13, J16, K16, K21 >



单位: mm

尺寸代码	φD	L	A, B	H max.	F	I	W	P	K	R	S	T
D	6.3	6.1	6.6	7.8	0 ~ +0.15	2.4	0.65±0.1	2.2	0.35 ^{+0.15} _{-0.20}	1.1±0.2	3.3±0.2	1.05±0.2
D8	6.3	8	6.6	7.8	0 ~ +0.15	2.4	0.65±0.1	2.2	0.35 ^{+0.15} _{-0.20}	1.1±0.2	3.3±0.2	1.05±0.2
E	8	6.5	8.3	9.5	0 ~ +0.15	3.4	0.7±0.1	2.2	0.35 ^{+0.15} _{-0.20}	0.70±0.2	5.3±0.2	1.7±0.2
F	8	10.5	8.3	10	0 ~ +0.15	3.4	1.2±0.2	3.1	0.70±0.2	0.70±0.2	5.3±0.2	1.3±0.2
G	10	10.5	10.3	12	0 ~ +0.15	3.5	1.2±0.2	4.6	0.70±0.2	0.70±0.2	6.9±0.2	1.3±0.2
H13	12.5	13.8	13.5	15	-0.1 ~ +0.15	4.7	1.2±0.2	4.4	0.70±0.3	2.2±0.2	7.1±0.2	2.4±0.2
J16	16	16.8	17	19	-0.1 ~ +0.15	5.5	1.4±0.2	6.7	0.70±0.3	3.0±0.2	9.0±0.2	1.9±0.2
K16	18	16.8	19	21	-0.1 ~ +0.15	6.7	1.4±0.2	6.7	0.70±0.3	3.0±0.2	11.0±0.2	1.9±0.2
K21	18	21.8	19	21	-0.1 ~ +0.15	6.7	1.4±0.2	6.7	0.70±0.3	3.0±0.2	11.0±0.2	1.9±0.2

焊盘图案

用于片式电容器的电路板的焊盘图案请参考下述焊盘尺寸, 进行电路设计。特别是由于焊盘间距会影响安装强度, 因此, 请务必仔细确认。

● 标准产品



(推荐电路板焊盘尺寸)

单位: mm

尺寸代码	a	b	c
B (φ4)	1.0	2.5	1.6
C (φ5)	1.5	2.8	1.6
D (φ6.3)	1.8	3.2	1.6
D8 (φ6.3x7.7L)	1.8	3.2	1.6
E (φ8x6.2L)	2.2	4.0	1.6
F (φ8x10.2L)	3.1	4.0	2.0
G (φ10x10.2L)	4.6	4.1	2.0
H (φ12.5)	4.0	5.7	2.0
J (φ16)	6.0	6.5	2.5
K (φ18)	6.0	7.5	2.5

特别是当a尺寸过大, 由于横倾整流片不能形成, 因此安装强度会下降。

● 耐振产品

< 尺寸代码: D, D8 >



(推荐电路板焊盘尺寸)

单位: mm

尺寸代码	A	B	C	D	E	F	G	H
D (φ6.3xL6.1)	1.2	3.6	3.2	2.0	0.95	0.65	1.0	1.2
D8 (φ6.3xL8.0)	1.2	3.6	3.2	2.0	0.95	0.65	1.0	1.2
E (φ8x6.5L)	1.8	4.2	5.0	1.3	1.5	1.4	1.5	2.0
F (φ8x10.5L)	2.7	4.0	4.7	1.3	1.0	1.7	1.1	2.5
G (φ10)	3.9	4.4	4.7	1.3	1.2	1.9	1.1	2.5
H (φ12.5)	3.9	6.0	6.9	2.8	1.3	1.9	2.2	2.5
J (φ16)	5.8	6.8	6.2	3.6	1.3	1.9	1.7	2.8
K (φ18)	5.8	7.3	6.2	3.6	1.8	1.9	1.7	2.8

特别是当A尺寸过大, 由于横倾整流片不能形成, 因此安装强度会下降。

< 尺寸代码: E, F, G, H, J, K >



* 请务必根据贵公司的设计标准, 考虑其贴装性能, 焊接性能, 安装强度等后再行决定。

* φ6.3耐震品采用辅助端子覆盖到座板侧面的构造。如果要用图像识别确认辅助端子侧面焊角的形成, 须事先研讨能充分形成焊脚的焊锡条件。

特性一览表

额定电压 (V.DC)	静电容量 (±20%) (μF)	产品尺寸 (mm)		尺寸* 代码	特性			型号	回流	最少包装数量
		φD	L		额定纹波电流 (120 Hz) (+85 °C) (mA r.m.s.)	tan δ (120 Hz) (+20 °C)	耐久性 (小时)			
6.3	22	4	5.4	B	29	0.30	2000	EEE0JA220AR	(5)	2000
	33	4	5.4	(B)	22	0.35	1000	EEE0JA330WAR	(5)	2000
	47	5	5.4	C	46	0.30	2000	EEE0JA470AR	(5)	1000
	100	5	5.4	(C)	47	0.40	1000	EEE0JA101WAR	(5)	1000
		6.3	5.4	D	71	0.30	2000	EEE0JA101AP	(5)	1000
	330	6.3	7.7	D8	188	0.30	2000	EEE0JA331XAP	(5)	900
		8	6.2	E	300	0.35	2000	EEE0JA331AP	(7)	1000
	470	8	10.2	(F)	380	0.35	1000	EEE0JA471UAP	(7)	500
1000	10	10.2	G	700	0.35	2000	EEE0JA102AP	(7)	500	
1500	10	10.2	(G)	750	0.50	1000	EEE0JA152UAP	(7)	500	
10	22	4	5.4	(B)	28	0.30	1000	EEE1AA220WAR	(5)	2000
	33	4	5.4	(B)	29	0.30	1000	EEE1AA330WAR	(5)	2000
		5	5.4	C	43	0.22	2000	EEE1AA330AR	(5)	1000
	47	5	5.4	(C)	47	0.30	1000	EEE1AA470WAR	(5)	1000
		5	5.4	(C)	50	0.30	1000	EEE1AA101WAR	(5)	1000
	100	6.3	5.4	D	70	0.26	2000	EEE1AA101AP	(5)	1000
		6.3	7.7	D8	173	0.22	2000	EEE1AA221XAP	(5)	900
	220	8	6.2	E	250	0.26	2000	EEE1AA221AP	(7)	1000
		8	10.2	F	390	0.26	2000	EEE1AA331AP	(7)	500
	470	8	10.2	(F)	390	0.26	1000	EEE1AA471UAP	(7)	500
10		10.2	G	400	0.26	2000	EEE1AA471AP	(7)	500	
1000	10	10.2	(G)	580	0.35	1000	EEE1AA102UAP	(7)	500	
16	10	4	5.4	B	28	0.16	2000	EEE1CA100AR	(5)	2000
	22	4	5.4	(B)	28	0.26	1000	EEE1CA220WAR	(5)	2000
		5	5.4	C	39	0.16	2000	EEE1CA220AR	(5)	1000
	33	5	5.4	(C)	35	0.26	1000	EEE1CA330WAR	(5)	1000
		5	5.4	(C)	39	0.26	1000	EEE1CA470WAR	(5)	1000
	47	6.3	5.4	D	70	0.16	2000	EEE1CA470AP	(5)	1000
		6.3	5.4	(D)	70	0.26	1000	EEE1CA101WAP	(5)	1000
	100	8	6.2	E	200	0.20	2000	EEE1CA101AP	(7)	1000
		6.3	7.7	D8	162	0.20	2000	EEE1CA221XAP	(5)	900
	220	8	10.2	(F)	280	0.20	1000	EEE1CA221UAP	(7)	500
		8	10.2	(F)	320	0.20	1000	EEE1CA331UAP	(7)	500
	330	10	10.2	G	380	0.20	2000	EEE1CA331AP	(7)	500
		8	10.2	(F)	350	0.26	1000	EEE1CA471UAP	(7)	500
	470	10	10.2	G	420	0.20	2000	EEE1CA471AP	(7)	500
4.7		4	5.4	B	22	0.14	2000	EEE1EA4R7AR	(5)	2000
10	4	5.4	(B)	22	0.20	1000	EEE1EA100WAR	(5)	2000	
	5	5.4	C	28	0.14	2000	EEE1EA100AR	(5)	1000	
22	5	5.4	(C)	35	0.20	1000	EEE1EA220WAR	(5)	1000	
	6.3	5.4	D	55	0.14	2000	EEE1EA220AP	(5)	1000	
33	5	5.4	(C)	42	0.20	1000	EEE1EA330WAR	(5)	1000	
	6.3	5.4	D	65	0.14	2000	EEE1EA330AP	(5)	1000	
47	6.3	5.4	(D)	70	0.20	1000	EEE1EA470WAP	(5)	1000	
	8	6.2	(E)	91	0.16	1000	EEE1EA101UAP	(7)	1000	
100	6.3	7.7	D8	143	0.16	2000	EEE1EA101XAP	(5)	900	
	8	10.2	F	180	0.16	2000	EEE1EA101AP	(7)	500	
220	8	10.2	(F)	230	0.20	1000	EEE1EA221UAP	(7)	500	
	10	10.2	G	310	0.16	2000	EEE1EA221AP	(7)	500	
330	8	10.2	(F)	270	0.20	1000	EEE1EA331UAP	(7)	500	
	10	10.2	G	340	0.16	2000	EEE1EA331AP	(7)	500	
470	10	10.2	(G)	380	0.25	1000	EEE1EA471UAP	(7)	500	

* 尺寸代码 () 为小型化品

- 关于回流焊保证条件, 编带包装规格, 请参照那个项目的页
- 耐振动品的编号, 末尾的包装记号: 成为 P → V

特性一览表

额定电压 (V.DC)	静电容量 (±20 %) (μF)	产品尺寸 (mm)		尺寸* 代码	特性			型号	回流	最少包装数量
		φD	L		额定纹波电流 (120 Hz) (+85 °C) (mA r.m.s.)	tan δ (120 Hz) (+20 °C)	耐久性 (小时)			带状包装 (pcs)
35	4.7	4	5.4	B	22	0.12	2000	EEE1VA4R7AR	(5)	2000
	10	4	5.4	(B)	22	0.16	1000	EEE1VA100WAR	(5)	2000
		5	5.4	C	30	0.12	2000	EEE1VA100AR	(5)	1000
	22	5	5.4	(C)	36	0.16	1000	EEE1VA220WAR	(5)	1000
		6.3	5.4	D	60	0.12	2000	EEE1VA220AP	(5)	1000
	33	6.3	5.4	(D)	60	0.16	1000	EEE1VA330WAP	(5)	1000
		8	6.2	E	130	0.14	2000	EEE1VA330AP	(7)	1000
	47	6.3	5.4	(D)	70	0.16	1000	EEE1VA470WAP	(5)	1000
		8	6.2	E	165	0.14	2000	EEE1VA470AP	(7)	1000
	100	6.3	7.7	D8	132	0.14	2000	EEE1VA101XAP	(5)	900
		8	10.2	(F)	140	0.14	1000	EEE1VA101UAP	(7)	500
		10	10.2	G	210	0.14	2000	EEE1VA101AP	(7)	500
	220	8	10.2	(F)	200	0.14	1000	EEE1VA221UAP	(7)	500
10		10.2	G	310	0.14	2000	EEE1VA221AP	(7)	500	
330	10	10.2	(G)	350	0.30	1000	EEE1VA331UAP	(7)	500	
50	1	4	5.4	B	10	0.12	2000	EEE1HA1R0AR	(5)	2000
	2.2	4	5.4	B	16	0.12	2000	EEE1HA2R2AR	(5)	2000
	3.3	4	5.4	B	16	0.12	2000	EEE1HA3R3AR	(5)	2000
	4.7	4	5.4	(B)	18	0.14	1000	EEE1HA4R7WAR	(5)	2000
		5	5.4	C	23	0.12	2000	EEE1HA4R7AR	(5)	1000
	10	5	5.4	(C)	27	0.14	1000	EEE1HA100WAR	(5)	1000
		6.3	5.4	D	35	0.12	2000	EEE1HA100AP	(5)	1000
	22	6.3	5.4	(D)	40	0.14	1000	EEE1HA220WAP	(5)	1000
		8	6.2	E	120	0.12	2000	EEE1HA220AP	(7)	1000
	33	8	6.2	(E)	65	0.12	1000	EEE1HA330UAP	(7)	1000
		6.3	7.7	D8	65	0.14	2000	EEE1HA330XAP	(5)	900
		8	10.2	F	110	0.12	2000	EEE1HA330AP	(7)	500
	47	6.3	7.7	D8	105	0.14	2000	EEE1HA470XAP	(5)	900
		8	10.2	(F)	110	0.12	1000	EEE1HA470UAP	(7)	500
		10	10.2	G	130	0.12	2000	EEE1HA470AP	(7)	500
100	8	10.2	(F)	200	0.18	1000	EEE1HA101UAP	(7)	500	
	10	10.2	G	250	0.12	2000	EEE1HA101AP	(7)	500	
220	10	10.2	(G)	300	0.18	1000	EEE1HA221UAP	(7)	500	

* 尺寸代码 () 为小型化品

- 关于回流焊保证条件, 编带包装规格, 请参照那个项目的页
- 耐振动品的编号, 末尾的包装记号: 成为 P → V

本网站中记载的本公司商品及技术信息等用户使用时的 要求及注意事项

- 如将本规格书刊上的产品用于特殊质量以及有可靠性要求, 因其故障或误动作有可能会直接威胁生命或对人体造成危害等用途时 (例: 宇宙/航天设备, 运输/交通设备, 燃烧设备, 医疗设备, 防灾/防范设备, 安全装置等), 需要针对该用途进行规格确认, 请务必向弊司担当垂询。
- 本规格书记载了单个零部件的品质和性能。在使用时, 请务必在贴装在贵司产品上并在实际的使用环境下进行评估和确认。
- 无论任何用途, 如需用于高可靠性要求的设备时, 建议在采用保护电路及冗长电路等措施, 保护设备安全的同时, 请顾客进行安全性测试。
- 本规格书刊登的产品及其规格, 为了得到进一步的改进, 完善, 将会在没有预告的情况下进行更改, 请予以谅解。为此, 在最终设计, 购买或使用, 无论任何用途, 请事先申请并确认最新, 最详细的产品规格书。
- 本规格书刊登的技术信息中的产品典型动作, 应用电路等示例并不保证没有侵犯本公司或第三方的知识产权, 同时也不意味是对实施权的认可。
- 在出口或向非日本居住者提供本规格书刊登的产品, 产品规格, 技术信息时, 请遵守该国家的相关法律, 尤其是应遵守有关安全保障出口管理方面的法律法规。

关于EU RoHS指令 / REACH规定符合确认书

- 对应RoHS指令 / REACH规定的产品切换时期因产品而异。
- 如果使用库存品不确定是否对应RoHS指令 / REACH规定的话, 请通过「咨询表格」选择「业务咨询」向弊司垂询。

如果脱离本规格书擅自使用弊司产品的话, 弊司不承担任何责任。