



福建创四方电子有限公司
Beijing TransFar Electronic Co.Ltd

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客户名称
Client Name : _____

产品类别
Product Category : _____ 互感器

产品名称
Product Name : _____ TA1005-1M

制定 Edit	陈旭 2019.6.28	审核 Check	郑江荣 2019.6.28	批准 Approval	刘荣煌 2019.6.28
------------	-----------------	-------------	------------------	----------------	------------------

福建省南平市建阳区闽北经济技术开发区童游工业园区 10#地
联系方式: 0599-6900290



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

编 号
Serial Number

201906282

产 品 名 称
Product Name

TA1005-1M

一、适用范围：


- 1、 环境温度：-55℃~+85℃
- 2、 相对湿度：温度为 40℃时不大于 90%
- 3、 大气压力：860~1060mbar（约为 650~800mmHg）

二、安全特性：


- 1、 绝缘电阻：常态时大于 1000MΩ
- 2、 抗电强度：可承受工频 2000V50Hz /1 分钟；
- 3、 阻燃性：符合 UL94-V₀ 级。

三、绝缘耐热等级：B 级（130℃）

四、外形结构及尺寸标注：



五、线圈图：



1、2为穿芯线
1和3是同名端



福建创四方电子有限公司

Beijing TransFar Electronic Co.Ltd

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

编 号
Serial Number

201906282

产 品 名 称
Product Name

TA1005-1M

六、技术参数

1、电性能参数:

额定 输入电流	额定 输出电流	额定 采样电压	变比	比差	角差
5A	5mA	0.75V	1000:1	≤2%	≤15'

七、印字说明:

外壳标识:



TA1005-1M

www.bingzi.com

八、说明:

- 1、 本规格书的数据修改需经双方确认,任何一方单独修改无效;
- 2、 本规格书在客户收到7天之内,需签章返回,逾期视为默认;