



承 认 书

APPROVAL SHEET

客 户 名 称:

Customer

/

产 品 名 称:

Part Name

叠层片式铁氧体超大电流磁珠

Multilayer Chip Ferrite Ultra-High Current Beads

产 品 规 格:

Specification

CBM201209U Series

版 本 号:

Version No.

18.01

日 期:

DATE

2018-5-21

Manufacturer			Customer		
拟制	审核	确认	检验	审核	批准
Draft by	Checked by	Approve by	Check by	Checked by	Approval by
林晓华	徐雪枫	覃贤			



履 历 表 Resume

[illegible]




序号 No	目 录 TABLE OF CONTENTS
1	外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration
2	产品品名构成 Product Spec. Model
3	电性能参数表 Electrical Characteristics List
4	可靠性试验项目 Reliability Testing Items
5	产品包装 Packaging
6	推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions
7	清洗 Cleaning
8	存储要求 Storage Requirements
9	ODS（消耗臭氧层物质）的使用情况 Usage Of ODS
10	注意事项 Notes




1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration:

外形尺寸图:



内部结构图:



- a.银层 Ag layer
- b.镀层 Ni/Sn plating
- c.内电极 Inner electrode
- d.瓷体 Body
- e.端电极 Terminal electrode
- f.瓷体 ferrite or ceramic

序号 No.	部位 Component		材料 Material
1	瓷体Body		铁氧体电感：镍铜锌体系Ni-Cu-Zn
2	内电极Inner electrode		纯银Ag
3	端电极 Terminal electrode	银层 Ag layer	银Ag
		Ni/Sn镀层Ni/Sn plating	镍层-锡层Ni-Sn

单位Unit: mm(inch)

型号 Size	L	W	T	a
201209	2.0±0.20 (0.079±0.008)	1.2±0.20 (0.047±0.008)	0.9±0.20 (0.035±0.008)	0.5±0.3 (0.020±0.012)



2 产品品名构成 Product Spec. Model



注：磁珠阻抗误差范围在型号规格中无显示，

Note: The impedance Tolerance range of the Chip Bead is not mentioned in the model specifications.

000T 误差范围 Tolerance range: 0-15 Ω ;

050T 误差范围 Tolerance range: 0-15 Ω ;

070T 误差范围 Tolerance range: 0-11 Ω ;

090T 误差范围 Tolerance range: 5-13 Ω ;

110T 误差范围 Tolerance range: 7-15 Ω ;

150T 误差范围 Tolerance range: 9-21 Ω ;

190T 误差范围 Tolerance range: 12-25 Ω ;

300T-102T 误差范围 Tolerance range : 控制为 $\pm 25\%$ controlled by $\pm 25\%$.



3 电性能参数表 Electrical Characteristics List



型号规格 Part NO.	客户料号 Customer P/N	误差 范围 Tolerance	标称阻抗 Impedance (Ω)	直流电阻 RDC (Ω)max	测试频率 Test frequency (MHz)	测试电压 Test voltage (mV)	额定电流 Rated current (mA)max
CBM201209U000T		0~15 Ω	0	0.01	100	50	6000
CBM201209U050T		0~15 Ω	5	0.01	100	50	6000
CBM201209U070T		0~11 Ω	7	0.01	100	50	6000
CBM201209U090T		5~13 Ω	9	0.01	100	50	6000
CBM201209U110T		7~15 Ω	11	0.01	100	50	6000
CBM201209U150T		9~21 Ω	15	0.01	100	50	6000
CBM201209U190T		12~25 Ω	19	0.01	100	50	6000
CBM201209U300T		$\pm 25\%$	30	0.01	100	50	6000
CBM201209U310T		$\pm 25\%$	31	0.01	100	50	6000
CBM201209U500T		$\pm 25\%$	50	0.04	100	50	3500
CBM201209U600T		$\pm 25\%$	60	0.04	100	50	3500
CBM201209U700T		$\pm 25\%$	70	0.04	100	50	3000
CBM201209U800T		$\pm 25\%$	80	0.04	100	50	3000
CBM201209U101T		$\pm 25\%$	100	0.05	100	50	3000
CBM201209U121T		$\pm 25\%$	120	0.05	100	50	3000
CBM201209U151T		$\pm 25\%$	150	0.08	100	50	2500
CBM201209U181T		$\pm 25\%$	180	0.08	100	50	2500
CBM201209U221T		$\pm 25\%$	220	0.08	100	50	2500
CBM201209U301T		$\pm 25\%$	300	0.08	100	50	2500
CBM201209U501T		$\pm 25\%$	500	0.10	100	50	2000
CBM201209U601T		$\pm 25\%$	600	0.10	100	50	2000
CBM201209U102T		$\pm 25\%$	1000	0.12	100	50	1500



4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items

序号 No.	项目 Items	要求 Requirements	试验方法及备注 Test Methods and Remarks
1	工作温度范围 Operating Temperature Range	-40℃~+85℃	
2	可焊性 Solder ability	至少 95%端电极表面被焊锡覆盖。 At least 95% of terminal electrode should be covered with solder	预热温度:120℃~150℃ 预热时间: 60s 焊料: (96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu) 焊锡 焊锡温度: 245℃±5℃ 浸锡深度:10mm 浸锡时间 : 5±1s 浸渍到助焊剂约:3~5 s Preheating temperature:120℃ to 150℃ Preheating time: 60s Solder 96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu of the Sn solder. Solder temperature: 245±5℃ Immersion tin depth:10mm Duration : 5±1s Dip performance to a flux of about:3~5 s
3	耐焊接热 Resistance to Soldering	至少 95%的焊锡覆盖在端电极表面, 无可见机械损伤。 阻抗变化率小于±30%。 At least 95% of terminal electrode should be covered with solder. No mechanical damage. Inductance : Impedance change: within ±30%	预热温度: 120℃~150℃ 预热时间: 60s 焊料: (96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu) 焊锡 浸锡温度: 260℃±5℃ 浸锡深度:10mm 浸锡时间 : 10±1s 浸渍到助焊剂约:3 ~ 5 s Preheating temperature: 120℃ to 150℃ Preheating time: 60s Solder 96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu of the Sn solder. Solder temperature: 260℃±5℃ Immersion tin depth:10mm Duration : 10±1s Dip performance to a flux of about:3 ~ 5 s




序号 No.	项目 Items	要求 Requirements	试验方法及备注 Test Methods and Remarks
4	端电极强度 Adhesion of electrode	端电极与磁体不应受损，无可见机械损伤。 The termination and body should be no damage.	施加力：2012 系列为 10N。 保持时间：10±1S Applied force: 10N force for 2012 series. Keep time : 10±1S 
5	耐低温 Low temperature resistance	无可见机械损伤， 阻抗变化率小于±30%。 No mechanical damage. Impedance change: within ±30%	测试温度：-40±2℃ +24 测试时间：1000—0 h Temperature: -40±2℃ +24 Testing time: 1000—0 h
6	抗弯强度 Bending strength	无可见机械损伤， 阻抗变化率小于±30%。 No mechanical damage. Impedance change: within ±30%	测试基板：玻璃环氧树脂基板 加压速度为 0.5mm/s, 弯度:2mm, 保持时间≥30s Testing board: glass epoxy-resin substrate For 0.5mm/s compression speed, curvature: 2mm, hold time 30 s 
7	跌落 Drop	无可见机械损伤， 阻抗变化率小于±30%。 No mechanical damage. Impedance change: within ±30%	从高度为 1 米的空中自由落到混凝土地板重复 10 次。 Drop 10 times on a concrete floor from a high of 1m.



序号 No.	项目 Items	要求 Requirements	试验方法及备注 Test Methods and Remarks
8	振动 Vibration	无可见机械损伤， 阻抗变化率小于±30%。 No mechanical damage. Impedance change: within ±30%	振幅: 1.5mm 测试时间: 沿三个垂直方向各做 2 小时 频率范围: 10Hz~55Hz~10Hz (1 分钟) Amplitude modulation: 1.5mm Test time: A period of 2h in each of 3 mutually perpendicular directions. Frequency range: 10Hz to 55Hz to 10Hz for 1min.
9	耐高温 High temperature resistance	无可见机械损伤， 阻抗变化率小于±30%。 No mechanical damage. Impedance change: within ±30%	测试时间: 1000^{+24}_{-0} h 测试温度: $85 \pm 2^{\circ}\text{C}$ Testing time: 1000^{+24}_{-0} h Temperature: $85 \pm 2^{\circ}\text{C}$
10	恒定湿热 Static Humidity	无可见机械损伤， 阻抗变化率小于±30%。 No mechanical damage. Impedance change: within ±30%	湿度: 90%~95% RH; 温度: $60^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$; 测试时间: 1000^{+24}_{-0} h。 Humidity: 90% to 95% RH; Temperature: $60^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$; Testing time: 1000^{+24}_{-0} h。
11	高温负载 High temperature load	无可见机械损伤， 阻抗变化率小于±30%。 No mechanical damage. Impedance change: within ±30%	施加电流: 额定电流 测试时间: 1000^{+24}_{-0} h 测试温度: $85^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ impose current: at room Testing time: 1000^{+24}_{-0} h Temperature: $85 \pm 2^{\circ}\text{C}$




序号 No.	项目 Items	要求 Requirements	试验方法及备注 Test Methods and Remarks
12	温度循环 Thermal Shock	无可见机械损伤, 阻抗变化率小于 $\pm 30\%$ 。 No mechanical damage. Impedance change: within $\pm 30\%$	温度: -40°C , 30 ± 3 分钟 + 85°C , 30 ± 3 分钟 循环次数: 32 Temperature: -40°C for $30\pm 3\text{min}$ + 85°C for $30\pm 3\text{min}$ Number of cycles: 32 

注: 以上要求测试电性能的项目, 应试验后在标准条件下放置 24 小时后测试。

Note: When there are questions concerning, measurement shall be made after $24\pm 2\text{hrs}$ of recovery under the standard condition.


5 产品包装 Packaging

1) 编带图 Taping drawings




2) 卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit: mm)

型号 Size	A	B	C	N	G
CF-8	178 ± 2.0	22.0 ± 2.0	12.5 ± 1.5	57 ± 2.0	8






3) 导带及空格部分 Leader and blank portion




4) 编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm)

纸带 Paper tape



Part NO.	A0	B0	W	F	E	P1	P2	P0	D0	T
201209	1.50±0.2	2.30±0.2	8.0±0.2	3.5±0.1	1.75±0.2	4.0±0.2	2.0±0.1	4.0±0.2	1.55±0.1	0.95±0.1

5) 剥离力检验 Peeling off force



- ① 盖带的剥离力：沿面胶移动方向拉时要求剥离力为 0.1N~0.7N。

Peeling force should be 0.1~0.7N pulling in the direction of arrow.

- ② 剥离速度：300mm/min

Speed of peeling off: 300mm/min.

- ③ 在纸带剥落时，面胶不能有破损，不能粘纸带。

The cover bond should not be damaged and bond the tape when it peeled off.



6) 包装数量 (单位: 粒) Packaging number (Unit: Pcs)

类型 SIZE	201209
每卷数量 REEL	4000
每盒数量 BOX	40000
每箱数量 CASE	240000

7) 标签粘贴位置 Label stick station

卷盘标签 Reel label	纸盒标签 Carton label	纸盒标签 Carton label	外箱标签 Outer box label
			

6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions

1) 焊接条件 Soldering Conditions

产品适用于回流焊 Products can be applied to reflow soldering.

① 焊接要求 Soldering conditions


- 预热时, 产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃, 焊接完冷却时, 产品表温与溶剂温度之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹, 从而导致产品品质下降。

Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality.

- 产品要在以下画出的曲线允许的范围进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接重复时, 允许的时间为第一次做的累计时间。

Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line. The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is repeated, allowable time is the accumulated time.

2) 回流焊曲线 Reflow soldering profile





3) 手工焊接 Iron soldering


烙铁温度: 350℃ (Max)

功率: 最大为 30W

烙铁停留时间: <5S (注意不要将烙铁碰到产品端电极)。

Perform soldering at 350℃ on 30W max.

Soldering Time: < 5S (Take care not to apply the tip of the soldering iron to the terminal electrodes)。



7 清洗 Cleaning

1) 清洗条件 Cleaning Conditions

清洗温度: 60℃ (最高) Cleaning temperature : 60℃ max

清洗时间: 1 分钟 (最少) Cleaning time: 1 minute min.

超声波功率: 最大为 200W Ultrasonic output power: 200W max

8 存储要求 Storage Requirements

1) 存储期限 Storage period

距电感公司出厂检验时间 6 个月内, 产品可以使用检验时间可以通过包装外侧标记的检验号确认。若时间超过 6 个月, 应检查焊接性能后方可使用。

Products which inspected in inductor company over 6 months ago should be examined and used, which can be Confirmed with inspection No. marked on the container. Solder ability should be checked if this period is exceeded.

2) 存储条件 Storage conditions

(1) 存放货物的库房应满足以下条件: 温度: -10 ~ +40℃, 相对湿度: 30 ~ 70%。

(2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中, 如硫磺、氯气或酸, 否则将引起端头氧化, 导致降低焊接性。

(3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响, 产品应保管于货架上。

(4) 产品保管在库房中, 应避免热冲击、振动以及直接光照等等。

(5) 产品应密封包装。

(1) Products should be storage in the warehouse on the following conditions:

Temperature : -10~+40℃ Humidity: 30~70% relative humidity

(2) Don't keep products in corrosive gases such as sulfur, chlorine gas or acid , or it may case oxidization of Electrodes resulting in poor solder ability.

(3) Products should be stored on the palette for the prevention of the influence from humidity, dust and so on.

(4) Products should be stored in the warehouse without heat shock, vibration, direct sunlight and so on.

(5) Products should be stored under the airtight packaged condition.



9 ODS（消耗臭氧层物质）的使用情况 Usage Of ODS

1) 对于以下所列物质，我公司在生产过程中绝不使用。

ODS: CCl₄（四氯化碳）、HCFC 等。

For ODS listed below , we don't use in process.

ODS: CCl₄, HCFC, etc.

10 注意事项 Notes

（1）若本次承认的为“整体无铅”产品，则表明该产品符合 RoHS 指令的要求。

（2）本承认书保证我司产品作为一个单体时的质量情况，当我司产品被安装到贵司产品上时请保证贵司的产品已根据贵司的规范进行了有效评价和确认。

（3）如果贵司对我司产品的试用已超过了本测试规范所界定的产品功能，对于此所引发的失效我司将不予保证。

（1） If the parcel label on product is "Unitary lead free" that indicate the products in accord with ROHS appointed requests.

（2） This product specification guarantees the quality of our product as a single unit, Please make sure that your product has been evaluated and confirmed against your specifications when our product is mounted to your product.

（3） We can't warrant against failure caused by any use of our product that deviates from the intended use as described in this product specification.