

.....

承 认 书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

.....

客户名称 CUSTOMER	
品名 DESCRIPTION	PHSD型压接式条形连接器
料号 CUSERTOMER PART NO	A2006
日期 DATE	

客 户 确 认 (APPROVED SIGNATURES)


核准 (APPROVAL)	工程 (ENGINEERING)	品管 (QC)
承认结果:	<input type="checkbox"/> 承认 <input type="checkbox"/> 不承认 <input type="checkbox"/> 重新送样	

核准 (APPROVAL)	确认 (CHECK)	制作 (PREPARE)

.....

# PHSD料号命名规则

## PHSD Part No. Naming Rules



	15	14	13	12	11	10	9	◆	8	7	6	5	4	3	2	1
M	PHSD连接器承认图面													REV	DESCRIPTION	DATE
L														A/0	原始版本	E
K														A/1	修订版本	
J														M		
H														L		
G														K		
◆														J		
F														H		
E														G		
D														F		
C														E		
旧底图总号														D		
底图总号														C		
B														B		
签字														A		
日期																
A																
	15	14	13	12	11	10	9	◆	8	7	6	5	4	3	2	1

Poles	Part No.	Dimensions mm			
		A	B	C	
4	A2006-WV02×2	PHSD-2×2A	2.0	6.0	3.0
6	A2006-WV03×2	PHSD-2×3A	4.0	8.0	3.0
8	A2006-WV04×2	PHSD-2×4A	6.0	10.0	3.0
10	A2006-WV05×2	PHSD-2×5A	8.0	12.0	5.0
12	A2006-WV06×2	PHSD-2×6A	10.0	14.0	7.0
14	A2006-WV07×2	PHSD-2×7A	12.0	16.0	9.0
16	A2006-WV08×2	PHSD-2×8A	14.0	18.0	11.0
18	A2006-WV09×2	PHSD-2×9A	16.0	20.0	13.0
20	A2006-WV10×2	PHSD-2×10A	18.0	22.0	15.0
22	A2006-WV11×2	PHSD-2×11A	20.0	24.0	17.0
24	A2006-WV12×2	PHSD-2×12A	22.0	26.0	19.0
26	A2006-WV13×2	PHSD-2×13A	24.0	28.0	21.0
28	A2006-WV14×2	PHSD-2×14A	26.0	30.0	23.0
--	--	--	--	--	--
60	A2006-WV30×2	PHSD-2×30A	58.0	62.0	55.0

范围	>0~3	>3~18	>18~50	>50~120
公差	±0.12	±0.15	±0.3	±0.5





P. C. B LAYOUT

序号	图号	名称	材料	数量	附注	
					Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡
2						
1		Housing 基座	PA66(JL94V-0/V-2)	1	White (白色)	
未注公差						
X.° ±3° X. X° ±0.5°						
0-3	3-18	18-50	单位	比例	Design Units	SIZE
±0.12	±0.15	±0.3	MM Only	—	METRIC	A4
制作	审核	批准	材料	图号	Part No	
					PHSD-2×NA	
				见图解	品名	

15 14 13 12 11 10 9 ♦ 8 7 6 5 4 3 2 1

REV	DESCRIPTION	DATE
A/0	原始版本	E
A/1	修订版本	

## PHSD连接器承认图面



P. C. B LAYOUT

Poles	Part No.	Dimensions mm			
		A	B	C	
4	A2006-WRB02×2	PHSD-2×2AW	2.0	6.0	3.0
6	A2006-WRB03×2	PHSD-2×3AW	4.0	8.0	3.0
8	A2006-WRB04×2	PHSD-2×4AW	6.0	10.0	3.0
10	A2006-WRB05×2	PHSD-2×5AW	8.0	12.0	5.0
12	A2006-WRB06×2	PHSD-2×6AW	10.0	14.0	7.0
14	A2006-WRB07×2	PHSD-2×7AW	12.0	16.0	9.0
16	A2006-WRB08×2	PHSD-2×8AW	14.0	18.0	11.0
18	A2006-WRB09×2	PHSD-2×9AW	16.0	20.0	13.0
20	A2006-WRB10×2	PHSD-2×10AW	18.0	22.0	15.0
22	A2006-WRB11×2	PHSD-2×11AW	20.0	24.0	17.0
24	A2006-WRB12×2	PHSD-2×12AW	22.0	26.0	19.0
26	A2006-WRB13×2	PHSD-2×13AW	24.0	28.0	21.0
28	A2006-WRB14×2	PHSD-2×14AW	26.0	30.0	23.0
--	--	--	--	--	--
60	A2006-WRB30×2	PHSD-2×30AW	58.0	62.0	55.0

范围	>0~3	>3~18	>18~50	>50~120
公差	±0.12	±0.15	±0.3	±0.5

序号	图号	名称	材料	数量	附注
2		Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N	
1		Housing 基座	PA66(UL94V-0/V-2)	1	White (白色)
未注公差					
X.° ±3° X. X° ±0.5°					
0-3	3-18	18-50	单位	比例	Design Units
±0.12	±0.15	±0.3	MM Only	—	METRIC
制作	审核	批准	材 料	图 号	页 码
					Part No
			见图解	品 名	PHSD-2×NAW

15 14 13 12 11 10 9 ♦ 8 7 6 5 4 3 2 1

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

版本号

Version Number: A

产品编码

Part Number: A2006

## ■ 规格 Specifications

- ◆1、极数 Poles: 4 to 60P
- ◆2、额定电流 Current rating: 2.0A AC, DC
- ◆3、额定电压 Voltage rating: 250V AC, DC
- ◆4、温度范围 Temperature range: -25°C to +85°C
- ◆5、接触电阻 Contact resistance: ≤30mΩ
- ◆6、绝缘电阻 Insulation resistance: ≥1000MΩ
- ◆7、耐电压 Withstand voltage: 1000V AC/minute
- ◆8、适用线规 Applicable wire: AWG #28 to #24
- ◆9、适用基板厚度 Applicable PC board thickness: 0.8mm to 1.6mm

## 产品性能测试 Performance test

项目 Item	测试条件 Test Condition	规格要求 Requirement
1 外观 Appearance	目测 Visual by eye 视力 Light: >1.0 照明 Lamp: 200~300Lx 目测距离 Space: 0.3~0.5m	1. 塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part:smooth and flat surface without discolor,broken,crack distortion defects is acceptable. 2. 金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤等缺陷。 Metal part:bright and even surface without rust,oxide,fog and obvious physical damage defects is acceptable. 3. 导线表面清洁、无破损等缺陷，印字及标志清晰。 Wire:clearing surface without discolor,broken defects,indistinct words and mark is acceptable.
2 接触电阻 Contact Resistance	插合连接器,用小功率电路进行测试。 Mate connectors, measure by dry circuit.	40mΩ MAX
3 绝缘电阻 Insulation Resistance	在相邻接触件之间或地线之间,用500V DC电压进行测试。 Apply 500V DC between adjacent terminal or ground.	1000MΩ MIN
4 耐电压 Dielectric Strength	相邻接触件之间或地线之间施加50Hz 800V AC(有效值),漏电流1mA的电压作用,时间1min。 Mate connectors, apply 1000V AC for 1 minute between adjacent terminal or ground.	无击穿和飞弧现象 No Breakdown

# PHSD型连接器

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

版本号  
Version Number: A

产品编码  
Part Number: A2006

产品性能测试 Performance test				
	项目 Item	测试条件 Test Condition	规格要求 Requirement	
5	压着部位抗张强度 Crimping Pull Out Force	在试验装置夹头中固定测试样品，在连接的轴线方向施加张力;速度不大于25mm/min。 Fix the crimped terminal, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of not more 25mm/min.		
			AWG. 24#	30N MIN
			AWG. 26#	20N MIN
			AWG. 28#	10N MIN
6	壳体/端子固定力 Terminal/Housing Retention Force	固定连接器或测力计，在连接器轴线方向施加规定的拉力;速度不大于25mm/min。 Apply axial pull out force at the speed rate of not more 25mm/min on the pin assembled in the housing.	10N MIN	
7	针的固定力 Pin Retention Force	固定连接器或测力计，在连接器轴线方向对针施加规定的推力;速度不大于25mm/min。 Apply axial push out force at the speed rate of not more 25mm/minute on the terminal assembled in the base.	10N MIN	
8	可焊性 Solderability	把测试样品需要焊接的部位浸入焊锡炉中(锡炉温度235°C±5°C)2~3秒钟。 Soldering time: 2~3 second Solder Temperature: 235°C±5°C	上锡率≥90% 90% of immersed area must show no voids, pin holes	
9	耐焊接热 Resistance to Soldering Heat	把测试样品需要焊接的部位浸入焊锡炉中(锡炉温度260°C±5°C); 4~6秒钟后在正常的条件下恢复1小时。 Soldering time: 4~6 second Solder Temperature: 260°C±5°C	外观 Appearance	无损伤 No Damage
10	耐高温 Heat Resistance	把试件放入高温试验箱中, 以0.7~1°C/min的温度变化速度, 将温度调到85°C±2°C待平衡后保持4小时, 然后以同样的速度降到室温, 恢复2h后检查。 85°C±2°C, 4 hours	外观 Appearance	无损伤 No Damage
11	耐低温 Cold Resistance	把试件放入低温试验箱中, 以0.7~1°C/min的温度变化速度, 将温度调到-25°C±2°C待平衡后保持4小时, 然后以同样的速度升到室温, 恢复2h后检查。 -25°C±2°C, 4 hours	外观 Appearance	无损伤 No Damage
12	温度上升 Temperature Rise	插合连接器, 通以最大允许电流。 Carrying rated current load.	温度最大上升 Temperature Rise	30°C MAX

# PHSD型连接器

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

版本号  
Version Number: A

产品编码  
Part Number: A2006

产品性能测试 Performance test				
	项目 Item	测试条件 Test Condition	规格要求 Requirement	
13	恒定湿热 Humidity	温度: 40±2°C 相对湿度: 90%~95% 搁置时间: 96小时, 取出恢复2h后检查 Temperature: 40±2°C Relative Humidity: 90%~95% Duration: 96 hours	外观 Appearance	无损伤 No Damage
			耐电压 Dielectric Strength	1000V, AC /minute
			绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ MIN
			接触电阻 LLCR	40mΩ MAX
14	温度循环 Temperature cycle	把测试样品放入高低温试验箱中, 按下列步骤调试温度: a) 在-25°C±2°C的恒温条件下放置0.5小时; b) 在85°C±2°C的恒温条件下放置0.5小时; 从a)到b)为一个循环周期, 共进行5个循环。 恢复1h后检查。状态转换时间不多于1小时。 Mated connectors are exposed to 5 cycles of: a)-25°C±2°C 0.5hour b)+85°C±2°C 0.5hour	外观 Appearance	无损伤 No Damage
			耐电压 Dielectric Strength	1000V, AC /minute
			绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ MIN
			接触电阻 LLCR	40mΩ MAX
15	机械振动 Vibration	插合连接器, 串联在一直流电源上, 电流100mA; 并模拟正常工作状态, 振频为10~55Hz、振幅1.5mm; 55~500Hz、加速度50m/s <sup>2</sup> , 每一轴线扫频循环次数10次、2小时。 Frequency: 10~55Hz Amplitude: ±1.5mm Frequency: >55~500Hz Acceleration: 50m/s <sup>2</sup> Duration: 2 hours in each X, Y, Z axes	外观 Appearance	无损伤 No Damage
			接触电阻 Contact Resistance	40mΩ MAX
			中断 Intermittence	1 μ sec MAX
16	机械寿命 Repeated insertion/withdrawal	以每分钟插拔10次的速率, 插拔50次。 When mated up to 50 cycles repeatedly by the rate of 10 cycles per minute.	外观 Appearance	无损伤 No Damage
			耐电压 Dielectric Strength	1000V, AC /minute
			绝缘电阻 Insulation	1000MΩ MIN
			接触电阻 Contact Resistance	40mΩ MAX

# PHSD型连接器

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

版本号  
Version Number: A

产品编码  
Part Number: A2006

产品性能测试 Performance test			
项目 Item	测试条件 Test Condition	规格要求 Requirement	
17	盐雾 Salt Spray	把先冲后镀* 的测试样品从试验箱顶悬挂下来，采用浓度为5%±1(质量百分比)的氯化钠溶液，连续雾化16小时，试验后用流动的蒸馏水轻轻洗去表面沉积物。在常温常驻湿条件下恢复1~2小时。 16 hour exposure to a saltspray from the 5%±1 solution.	外观无损伤(五金件应无露出底金属的严重锈蚀；使用预镀的型材，其落料面允许有不影响其性能的轻微腐蚀。) Appearance: No Damage (No erosion with material exposed. And with plating material, slight erosion on the cutting surface acceptable)  插入力 (最大值) Insertion (Max)      拔出力 (最小值) Withdrawal (Min)
18	插入力与拔出力 Insertion and Withdrawal Force	相配的连接器以1mm/s~5mm/s的速度沿接插器轴线方向插入和拔出。 Insertion and withdraw connectors at the speed rate of 1mm/s~5mm/s.	

\* 先冲后镀为定制端子。常规端子为先镀后冲，无法通过盐雾试验。

制订  
Edit: \_\_\_\_\_ 日期  
Date: \_\_\_\_\_

审核  
Check: \_\_\_\_\_ 日期  
Date: \_\_\_\_\_

批准  
Approval: \_\_\_\_\_ 日期  
Date: \_\_\_\_\_