

## GRJ21BC72A105KE11#

“#”处为包装规格代号。

目前生产

一般用

RoHS

REACH

125  
℃max.弯曲  
裂纹

回流


波峰

## &lt;品名(附包装代号)一览&gt;

GRJ21BC72A105KE11L

GRJ21BC72A105KE11K

## 外观&amp;形状



## 参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	3000
K	330mm压纹带	10000

质量(标准值)	
1个	23.0mg
φ180mm卷装	118g

## 备注事项

Resin external electrode products

在1 / 4页

## 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

## GRJ21BC72A105KE11#

“#”处为包装规格代号。

## 规格

长度	2.0±0.35mm
宽度	1.25±0.25mm
厚度	1.25±0.25mm
静电容量	1.0μF ±10%
外部电极间距离g	0.7mm min.
外部电极尺寸e	0.3 to 0.8mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	100Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0805 (2012M)
静电容量变化率	±22.0%
温度特性 (标准规格)	X7S(EIA)
温度特性的温度范围	-55°C to 125°C

在2 / 4页

## 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

## GRJ21BC72A105KE11#





注：这张数据表有可能不是很新的。  
请从村田制作所的官方网站下载GRJ21BC72A105KE11#的最新数据表。

<http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRJ21BC72A105KE11%23>

"#" 处为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。



在3 / 4页

## 注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

## GRJ21BC72A105KE11#


注：这张数据表有可能不是很新的。  
请从村田制作所的官方网站下载GRJ21BC72A105KE11#的最新数据表。

<http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRJ21BC72A105KE11%23>

"#" 处为包装规格代号。



GRJ21BC72A105KE11 C-Temp. capchange, DC0.0V, AC1.0Vrms



GRJ21BC72A105KE11 Temp. rise ■ 500kHz ■ 1MHz

在4 / 4页

#### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。