


承 认 书



特点:

- MINI-PCI EXPRESS CONNECTORS, 适用于芯片、PCI 總線內部鏈接应用机器。
- 90° SMD 装の外接。

用途:

- 应用于移动、视听、汽车电子、多媒体、电器等各类相关产品。


東莞市碩方電子科技有限公司

[DONGGUAN SOFNG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD]

樣品承認專項 [Sample Approval Drawing]

客戶名稱[Customer]	客戶料號[Customer P/N]
部品型號[Parts Model] PCIE-52P -52H 式	技術參數[Parameters] 環境に優しい材料




承認單位[3 Research Institute]:

工程部 [R&D]	品保部 [Q C]	采购部[Purchase]
		

客戶判定[Customer Determine]:

工程部 [R&D]	品保部 [Q C]	采购部[Purchase]
[章 承]	[章 承]	[章 承]

说明[Remnrk] 媒体排出方式：双响键式。



SPECIFICATION:

1. ELECTRICAL

- 1.1 Current Rating: 0.5A per pin
- 1.2 Voltage Rating: 50V DC
- 1.3 Contact Resistance: 5 mΩ Max
- 1.4 Insulation Resistance: 500MΩ Min
- 1.5 Dielectric Withstanding Voltage: 300VAC

2. MECHANICAL

- 2.1 Durability: 100 Cycle
- 2.2 Insertion Force: 2.3Kgf max.
- 2.3 Extraction Force: 2.3Kgf max.

3. ENVIRONMENTAL

- 3.1 Operating temperature range: -40 °C ~ +85 °C
- 3.2 Storage temperature range: -40 °C ~ +85 °C

4. SOLDER ABILITY

- 4.1 Recommended IR Reflow Temperature: 260 °C 10Sec

3	HOLDDOWN	Brass C2680, Tin Plated			
2	CONTACT	Phosphor Bronze C5210, Contact Area: Gold Flash Over Nickel			
1	HOUSING	LCP UL94V-0, Black			
NO.	PART NAME	DESCRIPTION			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE		S 開關, 連接器 SO FNG 碩方電子科技股份有限公司 www.sofng.com			
UNIT:	DECIMAL			LINEAR	ANGLES
m m	X.			±0.50	±5°
	X.X			±0.25	±3°
	X.XX			±0.12	±1°
DRAWN		Fros	2014/12/12	DRAWN NAME:	
CHECKED		Ron	2014/12/12	Mini PCI Express Socket H:X.Xmm	
APPROVED		Albert	2014/12/12	PCIE-52P52H	
		SCALE 3.2	SHEET 1/3	SIZE A4	

開關, 連接器
SOFNG 碩方電子科技股份有限公司
www.sofng.com

