

LQG18HN6N8J00#

“#”处为包装规格代号。

Size Code 1608 (0603) in mm (in inch), Multilayer Type





<品名(附包装代号)一览>

LQG18HN6N8J00J

LQG18HN6N8J00B

LQG18HN6N8J00D

外观&形状



(in mm)

参考信息

包装	规格	标准包装数量
J	330mm纸带	10000
B	散装袋	1000
D	180mm纸带	4000

质量(标准值)	
1个	0.003g

在1 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LQG18HN6N8J00#

“#”处为包装规格代号。

规格

L尺寸	1.6±0.15mm
W尺寸	0.8±0.15mm
T尺寸	0.8±0.15mm
尺寸代码 inch (mm)	0603 (1608)
电感值	6.8nH±5%
电感值测定频率	100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	800mA
直流电阻(最大)	0.2Ω
Q 以上	12
Q 测定频率	100MHz
自身谐振频率 (以上)	5000MHz
工作温度范围 (不含自身温度上升)	-40°C to 85°C
系列名	LQG18HN_00

在2 / 3页

注意




1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LQG18HN6N8J00#

“#”处为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。



在3 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。