



特 米 勒 科 技
TEMILE TECHNOLOGY

产 品 承 认 书

品名：_____金属附件_____ 颜 色：_____

材质：_____黄铜_____ 客户编码：_____

规格/型号：_____MFP 04411_____ 客户型号：_____

供应商：_____东莞特米勒电子科技有限公司_____

销售方确认 (Approved)

拟制 (Prepared By)	
审核 (Audit)	
批准 (Approval)	

使用方确认 (Approved)

项目审核 (Project Audit)	
安规审核 (Safety Audit)	
品质批准 (Quality Approval)	

地址 (Address): 东莞市塘厦镇沙湖大岭边路 30 号

电话 (Tel): 0769-87869698

传真 (Fax): 0769-87885068

邮箱 (E-mail): tml2010@vip.sina.com

邮编 (Post): 523725

承认书目录

序号	承认书页数	资料名称
1		承认书封面
2		承认书目录
3		历史变更记录及参考图
4		样品外观尺寸图及结构示意图
5		机械特性参数/电气特性参数
6		
7		
8		
9		
10		


金属插脚版本修订页
(Metal feet revised version of page)

序号 (No.)	版本 (Version)	更改内容 (Changes to the Content)	更改日期 (Change Date)
1	A	新归档 (New Archive)	2019-5-6
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

一、型号 (Type): MFP04411 (参考图 Reference Picture)



二、图形 (Drawing)



外形尺寸 (Shape Dimension)

公差 (Tolerance)

>200	±1.20
>120	±1.00
>30~120	±0.60
>6~30	±0.40
>0~6	±0.25

三、BOM 表 (BOM Table)

序 号 (No.)	名 称 (Name)	材 质 (Material)	表 面 处 理 (Surface Treatment)	数 量 (Amount)
(1)	插 脚 (Feet)	黄 铜 (Brass)	镀 锡 (Tin Plating)	1

四、技术参数 (Technical Data):

螺钉扭矩 (Screw Torque): 13 lbf · in

电气参数 (Range Parameters): 50A

五、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature): $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$

海 拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa $\sim$ 80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5% $\sim$ 95%

污染等级 (Contamination Class): III

六、适用标准 (Applicable Standards):

IEC 998-2-1 IEC 947-7-1

UL 1059 UL 486E

七、包装方式 (Packaging):

密封包装 (Seal Packaging)