


KH-YPC-DJN21

一、物理特性

1.1 外形




湿 inlay/白标



1.2 尺寸说明

No.	类别	说明	注明
1	标签尺寸	25*25mm	
2	标签跳距	15 mm	
3	底纸宽度	31MM	
4	面材	80 克铜版纸	格拉辛底
5	每卷数量	1000 张	
6	包装方式	静电袋密封	

1.3 结构



## 二、电气特性

项 目	描 述	备 注
制造商 / 芯片	NXP ntag213	
基材材质	PET	
天线制程方式	铝蚀刻(AL 10um)	
符合标准	ISO/IEC14443-A协议	
内存容量	144 bytes	
适用载波频率	13.56MHz	
工作模式	无源	
芯片使用寿命	写10万次，数据保存10年	人体模型(HBM)
芯片防静电(ESD)性能	2000V	

## 三、包装方式



(一)



(二)



(三)



(四)