

产品规格书

SPECIFICATION

客 户
Customer _____

产品类型
Device 数码管 _____

产品型号
Model SLR0562FW2C4BY-6.3

产品编号
NO. _____ DS1712030 _____

日 期
Date _____ 2017-12-26 _____

顾 客 确 认

顾 客 确 认			

 **SUNLIGHT 东莞市光华电子有限公司**

Dongguan Sunlight Electronic CO., LTD

地址：广东省东莞市东城区下桥工业园 U 幢

电话：(0769) 22202947

传真：(0769) 22208815

研 究 开 发 中 心

研 究 开 发 中 心		
批 准	审 核	制 定
袁召爱	汪江波	陈土贵

一、特点：

- 0.56" 两位数码管
- 白色发光，功耗低、寿命长
- 黑面黄胶，共阴显示
- 符合欧盟公布 RoHS 指令

二、用途：

广泛应用于各类家用电器、仪器、仪表等产品中

三、极限参数 (TA=25℃)：

参数	最小值	最大值	单位
正向电流 IF/Seg	---	20	mA
反向电压 VR/Seg	---	5	V
工作温度 TOPR	-20	+60	℃
贮存温度 TSTG	-25	+85	℃
脉冲峰值电流 IFM/Seg	---	60	mA

注：脉冲宽度 0.1ms，占空比 1/10


四、光电参数 (TA=25℃)：

参数名称	条件	单位	最小值	典型值	最大值
正向电压 VF/Seg	IF=20mA	V	2.4	3.0	3.4
反向漏电流 IR/Seg	VR=5V	uA	---	---	50
色坐标	IF=20mA	X	0.21	0.24	0.27
		Y	0.20	0.23	0.26
发光强度 IV/Seg	IF=20mA	mcd	90	135	205

东莞市光华电子有限公司


Tel: 0769-2767395 22202947 Fax: 22208815

五、外形尺寸：



其余公差：±0.25
单 位： mm


六、线路图：



东莞市光华电子有限公司

Tel: 0769-2767395 22202947 Fax: 22208815

七、特性曲线：



八、注意事项：

- **静电：**本产品基于LED设计而成，LED对静电敏感，静电和电涌会导致LED特性发生改变，例如正向电压降低等，如果情况严重甚至会损毁产品。所以，请勿直接触摸引脚，安装或使用，相关的设备和机器都应该正确接地，同时必须采取其他防止静电和电涌的措施。使用防静电手环，防静电垫子，防静电工作服、工作鞋、手套，防静电容器，都是有效的防止静电和电涌的措施。
- **储存：**注意保存，保存条件不好时会降低反射膜与反射腔的粘附力，推荐保存条件为：温度 25°C ± 10°C，湿度 65% RH ± 20% RH。
- **焊接：**焊接温度 260°C ± 5°C，焊接时间小于 3 秒，焊接功率小于 30W，焊接点应离产品实体大于 1.6mm。

东莞市光华电子有限公司

Tel: 0769-2767395 22202947 Fax: 22208815