

DLW21SN121HQ2#

“#” 处为包装规格代号。

目前生产


RoHS

REACH

< 品名 (附包装代号) 一览 >

DLW21SN121HQ2L DLW21SN121HQ2B

外观 & 形状



包装信息

B	散装袋	500
---	-----	-----

用途

其他用途	For general
------	-------------

包装信息

包装	规格	超小订购单位
L	180mm压纹带	2000

在1 / 4页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLW21SN121HQ2#

“#” 处为包装规格代号。

特点

1. Small size: 2.0x1.2x1.2mm
2. Common mode impedance items of 67, 90 and 120 ohm,
and they can be used for various differential signal lines,
DLW21SN_HQ/DLW21SZ_HQ/DLW21SR_HQ series matches line impedance of 100 ohm line.
3. This series can suppress noise for the high-speed differential signal lines which are used in digital AV interfaces, such as HDMI and DVI, without damage to the signal wave.
4. DLW21SR670HQ2 is designed to correct line impedance when ESD protection device is also used.

Applications

Common mode noise suppression of high speed differential signal lines for HDMI, DVI, USB2.0, IEEE1394, LVDS.

1. DVD Recorders
2. LCD TVs, LCD monitors
3. PCs

DLW21SR_HQ Series is suitable for receiver side of HDMI interface line.

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

DLW21SN121HQ2#

“#” 处为包装规格代号。

规格


形状	SMD
尺寸代码(单位为mm)	2012
长度	2.0mm
长度公差	±0.2mm
宽度	1.2mm
宽度公差	±0.2mm
厚度	1.2mm
厚度公差	±0.2mm
共模阻抗(at 100MHz)	120Ω
共模阻抗(at 100MHz)公差	±25%
额定电流	280mA
额定电流降低	No
额定电压	20Vdc
耐电压	50Vdc
直流电阻(max)	0.41Ω
直流电阻	0.41Ω max.
绝缘电阻(min.)	10MΩ
工作温度范围	-40°C to 85°C
质量(标准值)	0.011g
电路数目	1
工作温度范围(含自身温度上升)	No

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


DLW21SN121HQ2#

“#” 处为包装规格代号。


产品数据




阻抗-频率特性



主要品种阻抗-频率特性



差模传输特性 (参考值)



等效电路

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。