

# AC/DC 75W 机壳开关电源

LM75-23Bxx、LM75-23Bxx-C、LM75-23Bxx-Q 系列

# MORNSUN®



## 产品特点

- 输入电压范围：85 - 305VAC/120 - 430VDC
- 交直流两用(同一端子输入电压)
- 工作温度范围：-30℃ to +70℃
- 低待机功耗、高效率
- 4000VAC 高隔离电压
- 低纹波噪声
- 输出短路、过流、过压保护
- 符合 IEC/EN/UL62368、EN60335、EN61558、GB4943 认证标准
- 过电压等级III(符合 EN61558)
- 满足 5000m 海拔应用

LM75-23Bxx 系列——是金升阳为客户提供的金属机壳式电源。该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足国际 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/UL/EN62368、EN60335、EN61558、GB4943 的标准。广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。

## 选型表

认证	产品型号*	输出功率(W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 (V)	效率 230VAC (%) Typ.	常温下最大容性负载 (μF)
UL/CE/CCC (认证中)	LM75-23B05	70	5V/14A	4.5-5.5	85	10000
	LM75-23B12	72	12V/6A	10.2-13.8	87	6000
	LM75-23B15	75	15V/5A	13.5-18	87	5000
	LM75-23B24	76.8	24V/3.2A	21.6-28.8	89	1500
	LM75-23B36	75.6	36V/2.1A	32.4-39.6	89	1000
	LM75-23B48	76.8	48V/1.6A	43.2-52.8	90.5	680

注：\*所有型号均有衍生型号，产品端子带防护盖系列：LM75-23Bxx-C；产品带三防漆系列：LM75-23Bxx-Q。

## 输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	85	--	305	VAC
	直流输入	120	--	430	VDC
输入电压频率		47	--	63	Hz
输入电流	115VAC	--	--	2	A
	230VAC	--	--	1	
冲击电流	115VAC	--	40	--	冷启动
	230VAC	--	75	--	
漏电流	277VAC	<0.75mA			
热插拔		不支持			

## 输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	全负载范围	5V	±2	--	%
		12V/15V/24V/36V/48V	±1	--	
线性调节率	额定负载	--	±0.5	--	%
负载调节率	0% - 100%负载	5V	±1	--	
输出纹波噪声*	20MHz 带宽，峰-峰值	5V	--	100	mV
		12V/15V	--	120	

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司  
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

2020.05.06-A/1 第 1 页 共 5 页

2020-05-11-正本 orig .

该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有

# AC/DC 75W 机壳开关电源

## LM75-23Bxx、LM75-23Bxx-C、LM75-23Bxx-Q 系列

# MORNSUN®

		24V	-	150	-	
		36V/48V	-	200	-	
温度漂移系数	0°C to 50°C, 230VAC		-	±0.03	-	%/°C
最小负载			0	--	--	%
待机功耗			-	--	0.5	W
掉电保持时间	115VAC		8	--	--	ms
	230VAC		55	--	--	
短路保护	短路状态消失后, 恢复时间小于 5s		打嗝式, 可长期短路保护, 自恢复			
过流保护	230VAC, 额定负载	常温、高温	110%-200% I <sub>o</sub> , 自恢复			
		低温	≥110% I <sub>o</sub> , 自恢复			
过压保护	5V		≤6.3VDC (输出电压钳位)			
	12V		≤16.2VDC (打嗝, 自恢复)			
	15V		≤21.75VDC (打嗝, 自恢复)			
	24V		≤33.6VDC (打嗝, 自恢复)			
	36V		≤50VDC (输出电压钳位)			
	48V		≤60VDC (输出电压钳位)			
注: *纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出并联 47μF 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《机壳开关电源应用指南》。						

### 通用特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位	
隔离电压	输入 - ⊕	测试时间 1 分钟, 漏电流 < 10mA	2000	-	-	VAC	
	输入 - 输出		4000	-	-		
	输出 - ⊕		1250	-	-		
绝缘电阻	输入 - ⊕	测试电压: 500VDC	100	-	-	MΩ	
	输入 - 输出		100	-	-		
	输出 - ⊕		100	-	-		
工作温度			-30	-	+70	°C	
存储温度			-40	-	+85		
工作湿度	无冷凝		20	-	90	%RH	
存储湿度			10	-	95		
开关频率			-	65	-	kHz	
输出功率降额	工作温度降额	5V 输出	+40°C to +70°C	1.3	-	-	% / °C
		其它输出	+50°C to +70°C	2	-	-	
	输入电压降额	85VAC-100VAC		1.33	-	-	% / VAC
		277VAC-305VAC		0.71	-	-	
安全标准			符合 IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558/GB4943				
安规认证			IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558/GB4943				
安全等级			CLASS I				
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C		>300,000 h				

### 物理特性

外壳材料	金属 (AL1100, SGCC)
外形尺寸	99.00 x 97.00 x 30.00mm
重量	220g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

2020-05-11-正本 orig .

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司  
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

2020.05.06-A/1 第 2 页 共 5 页

该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有

# AC/DC 75W 机壳开关电源



LM75-23Bxx、LM75-23Bxx-C、LM75-23Bxx-Q 系列





## EMC 特性

电磁干扰	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
	谐波电流	IEC/EN61000-3-2	CLASS A	
电磁敏感度	静电放电	IEC/EN 61000-4-2	Contact ±6KV/Air ±8KV	Perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4	±2KV	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5	line to line ±2KV/line to ground ±4KV	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10 Vr.m.s	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%, 70%	perf. Criteria B

## 产品特性曲线




注：①对于输入电压为 85 - 100VAC/120 - 140VDC 需在温度降额的基础上进行输入电压降额；  
②本产品适合在自然空冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。



2020-05-11-正本 orig ·


外观尺寸、建议印刷版图

LM75-23Bxx、 LM75-23Bxx-Q 系列



2020-05-11-正本 orig ·

LM75-23Bxx-C 系列



- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58220119；
  2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，额定输入电压和额定输出负载时测得；
  3. 当工作于海拔 2000 米以上时，温度降额  $5^{\circ}\text{C}/1000$  米；
  4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
  5. 为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
  6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
  7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
  8. 产品终端使用时，外壳需与系统大地(⊕)相连；
  9. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号  
电话：86-20-38601850 传真：86-20-38601272

2020-05-11-正本 orig ·

E-mail: sales@mornsun.cn