



零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: _____

客户料号: _____

增益料号: CD5830-4R7

规格描述: CD53 4.7uH±20%

日期: 2020/10/16

版本: A

增益签核:

制订	审核	核准
黄维超	刘顿	刘顿

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

贴片电感


日期:

2020/10/16

版本:

A

SPECIFICATION

<p>四、材料:</p> <p>(1) 铁芯: DR5.8×3.2 B=2.2 F=2.3</p> <p>(2) 铜线: 2UEW H</p> <p>(3) 磁粉:</p> <p>(3) 圈数:</p>	<p>五、电气原理图:</p> <div style="text-align: center;">  </div>
--	---

注意事项:	修改记录:
1: 包装: 2500PCS/REEL.	1
2: 黑色印字(印字字体3.0MMX2.0MM)	2:
3: 产品包装需用冷封带	3:
4:	4:
5:	5:

六、物料清单:


序号	物料名称	供应商	物料规格
1	磁芯	LB	DR5.8×3.2 B=2.2 F=2.3
2	铜线	TPY	2UEWH P180
		YLSL	G1 P180
3	锡	QD	99.7Sn 0.3Cu
4	上盖带	JC	宽度9.3mm
5	卷盘	JC	13寸盘
6	载带	JC	CD53透明/2500PCS

	东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229	物料类型:	贴片电感		
	日期:	2020/10/16			
	版本:	A			
制订	黄维超	审核	刘顿	核准	刘顿

SPECIFICATION



七、包装:

1、载带尺寸: (单位: mm)



Series	A0	B0	W	E	F	ϕf
	5.9 ± 0.1	5.4 ± 0.1	12.0 ± 0.3	5.7 ± 0.1	1.75 ± 0.1	1.5 ± 0.1
	P	P1	P2	K0	T	
	8.0 ± 0.1	4.0 ± 0.1	2.0 ± 0.1	3.7 ± 0.1	0.4 ± 0.1	

2、带盘尺寸: (单位: mm)



A	330 ± 0.5
B	100 ± 0.5
C	13.5 ± 0.5
W	12.5 ± 0.5

3、包装数量:

项目	数量 (PCS)	尺寸规格 (mm)
盘	2500	13"
内盒		
外箱		

注意事项:

- 1: 载带前空格留25PCS, 后空格留50PCS。
- 2: 冷封上盖带。
- 3: 胶盘需要用热熔胶对卡扣进行点胶固定。

 <p>东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229</p>	物料类型:	贴片电感			
	日期:	2020/10/16			
	版本:	A			
制订	黄维超	审核	刘顿	核准	刘顿