

MXH series

105°C 2000 時間 小形化品
Load Life : 105°C 2000 hours , Miniaturized



◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics								
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-25～+105℃								
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	400～550Vdc								
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20% (20℃, 120Hz)								
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=3√CV (定格電圧印加5分後) I=3√CV (After 5 minutes application of rated voltage) I=漏れ電流 (μA) C=静電容量 (μF) V=定格電圧 (Vdc) Leakage Current Capacitance Rated Voltage								
損失角の正接 (tan δ) Dissipation Factor (MAX)	<table><tr><td>定格電圧 (Vdc) Rated Voltage</td><td>400～450</td><td>475～550</td></tr><tr><td>tan δ</td><td>0.20</td><td>0.25</td></tr></table> (20℃, 120Hz)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	400～450	475～550	tan δ	0.20	0.25		
定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	400～450	475～550							
tan δ	0.20	0.25							
耐久性 Endurance	105℃中で2000時間定格電圧(リップル重畳)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 2000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. <table><tr><td>静電容量変化率 Capacitance Change</td><td>初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value.</td></tr><tr><td>損失角の正接 Dissipation Factor</td><td>規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.</td></tr><tr><td>漏れ電流 Leakage Current</td><td>規格値以下 Not more than the specified value.</td></tr></table>	静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value.	損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.	漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.		
静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value.								
損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.								
漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.								
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	<table><tr><td>定格電圧 (Vdc) Rated Voltage</td><td>400～450</td><td>475, 500</td><td>550</td></tr><tr><td>Z(-25℃)/Z(+20℃)</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td></tr></table> (120Hz)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	400～450	475, 500	550	Z(-25℃)/Z(+20℃)	8	10	12
定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	400～450	475, 500	550						
Z(-25℃)/Z(+20℃)	8	10	12						

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	MXH	□□□□□	M	□□□	SN	D x L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	端子記号 Terminal Code	ケースサイズ Case Size

◆リップル電流補正係数／ MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT


周波数 (Hz) Frequency	60 (50)	120 (100)	300	500	1k	10k≤
係数 Coefficient	0.80	1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

◆副記号／OPTION

EFC : PET スリーブ、底板なし
PET Sleeve without plate

◆寸法図／DIMENSIONS

- SN[4(3.5)mm]端子タイプ 端子記号 : SN(錫メッキ)
SN[4(3.5)mm]terminal type Terminal code : SN(Tin plating)



◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Cap. (μF)	400Vdc								420Vdc							
	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35
100									22×25	0.85						
120	22×25	0.92							22×30	0.98						
150	22×30	1.08							22×30	1.06	25×25	1.04				
180	22×30	1.15	25×25	1.12					22×35	1.20	25×30	1.20				
220	22×35	1.32	25×30	1.30					22×40	1.37	25×30	1.28	30×25	1.24		
270	22×40	1.50	25×35	1.49	30×25	1.33			22×50	1.62	25×35	1.47	30×30	1.44	35×25	1.32
330	22×50	1.76	25×40	1.68	30×30	1.55	35×25	1.44	22×60	1.87	25×45	1.75	30×35	1.65	35×30	1.56
390	22×55	1.94	25×45	1.86	30×35	1.75	35×30	1.63			25×50	1.93	30×40	1.84	35×30	1.62
470			25×50	2.07	30×40	1.97	35×30	1.68			25×60	2.21	30×45	2.05	35×35	1.86
560			25×60	2.37	30×45	2.18	35×35	1.92					30×50	2.25	35×40	2.10
680					30×50	2.41	35×40	2.15					30×60	2.59	35×45	2.29
820					30×60	2.76	35×45	2.37							35×50	2.50
1000							35×55	2.78							35×60	2.88
1200							35×60	2.95								

Cap. (μF)	450Vdc								475Vdc							
	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35
68									22×25	0.67						
82									22×30	0.77						
100	22×25	0.85							22×35	0.88	25×25	0.83				
120	22×30	0.98	25×25	0.96					22×40	0.99	25×30	0.96				
150	22×35	1.13	25×30	1.12					22×45	1.14	25×35	1.10	30×25	1.04		
180	22×40	1.28	25×30	1.20	30×25	1.18			22×50	1.27	25×40	1.24	30×30	1.19	35×25	1.15
220	22×45	1.44	25×35	1.37	30×30	1.36			22×60	1.47	25×45	1.40	30×35	1.36	35×30	1.33
270	22×50	1.61	25×40	1.56	30×30	1.44	35×25	1.33			25×55	1.62	30×40	1.54	35×35	1.52
330	22×60	1.86	25×50	1.82	30×35	1.64	35×30	1.54					30×45	1.73	35×40	1.71
390			25×55	2.01	30×40	1.83	35×35	1.76					30×55	1.98	35×40	1.79
470			25×60	2.21	30×45	2.05	35×40	1.97					30×60	2.18	35×50	2.09
560					30×50	2.26	35×45	2.18							35×55	2.29
680					30×60	2.59	35×50	2.38								
820							35×60	2.74								

Cap. (μF)	500.Vdc								550Vdc			
	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 30	φ 35	φ 30	φ 35	φ 30	φ 35	φ 30	φ 35
56	22×25	0.63										
68	22×30	0.72										
82	22×30	0.80	25×25	0.78								
100	22×35	0.92	25×30	0.90					30×25	0.80		
120	22×40	1.03	25×35	1.02	30×25	0.97			30×30	0.93	35×25	0.92
150	22×50	1.20	25×40	1.17	30×30	1.13	35×25	1.09	30×35	1.07	35×30	1.05
180	22×60	1.37	25×45	1.31	30×35	1.28	35×30	1.26	30×40	1.21	35×30	1.14
220			25×50	1.46	30×40	1.45	35×35	1.44	30×45	1.36	35×35	1.30
270			25×60	1.70	30×45	1.63	35×35	1.52	30×55	1.57	35×40	1.47
330					30×50	1.81	35×40	1.71			35×50	1.72
390					30×60	2.06	35×50	1.99			35×55	1.88
470							35×55	2.19				

ケースサイズ Case Size φD×L(mm) ↑
リップル電流 Ripple Current (A.r.m.s./120Hz,105°C) ↑