

深圳市索瑞达电子有限公司

生产规格书

客户名称: CSS0049
客户料号: SR1608-330uH
产品名称: 功率电感
产品料号: SRT.1608.FL331UB01

发行日期	文件编号	业务	编制	审核	批准
2020-11-13	SRD-WI-2315		黄小香		


-----品质保证体系受控文件，不可随意复制或修改-----

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2315	发行日期	2020-11-13
	版次	A	生效日期	2020-11-13
SRT.1608.FL331UB01 生产规格书	修订次数	0	页 码	1 / 4

版本	更 改 履 历	更改人	更改时间
A	新发行：2020 年 11 月 13 日	黄小香	2020-11-13
受文单位： <input type="checkbox"/> 生产部 <input type="checkbox"/> 品管部 <input type="checkbox"/> 采购部			

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2315	发行日期	2020-11-13
	版次	A	生效日期	2020-11-13
SRT.1608.FL331UB01 生产规格书	修订次数	0	页 码	2 / 4

1. 外形尺寸：(单位：mm)



A	19.5 Max
B	22.5 Max
C	10.0±1.0
D	15.0 Max
E	10.0±0.5
G	1.0±0.1
G1	1.3Ref.
H	1.5 Max.


2. 电气特性：

电感量 L	330uH (Min)	测试条件	1KHz/0.25V	测试仪器： ■ HP4287A ■ TH2817C ■ TH2817B/1773 ■ HK502BC ■ CH1062
直流电阻 (DCR)	15mΩ ± 30%	测试条件		
铜线线径	φ 1.0mm	测试条件		
绕线圈数	21TS Ref.	测试条件		

3. 材料：

- (1) 磁环：T1608
- (2) 铜线：QA-1/155 (VEW)
- (3) 绕线方式：密绕
- (4) 套管：20mm*22mm

4. 电性图：



注意事项：	修改记录：
1: 袋装：100PCS/袋	1:
2: 包装袋封口平整	2:
3:	3:
4:	4:
5:	5:

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2315	发行日期	2020-11-13
	版次	A	生效日期	2020-11-13
SRT.1608.FL331UB01 生产规格书	修订次数	0	页 码	3 / 4

5. 包装数量:

项目	数量 (PCS)	尺寸规格 (mm)
袋	100	170*200
内盒		
外箱		

6: 标签要求:

备注: 此标签尺寸规格为:长 65mm × 宽 33mm × 高 0.1mm. (参考)

