

Rubycon

リード線形アルミニウム電解コンデンサ

RADIAL LEAD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

PK


PK シリーズ
SERIES

85°C 標準品

85°C Standard

・85°C 2000時間品。
Load Life : 85°C 2000 hours.

RoHS
compliance



◆規格表／SPECIFICATIONS

項 目	Items	特 性														Characteristics													
カテゴリ温度範囲	Category Temperature Range	-40~+85℃														-25~+85℃													
定格電圧範囲	Rated Voltage Range	6.3~400Vdc														450Vdc													
静電容量許容差	Capacitance Tolerance	±20%(20℃, 120Hz)																											
漏れ電流	Leakage Current(MAX)	6.3~100Vdc														160~450Vdc													
		I=0.01CV又は3μAのいずれか大なる値以下 I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (定格電圧印加2分後) (After 2 minutes application of rated voltage)														CV≤1000							CV>1000						
																I=0.1CV+40μA以下(1分値) I=0.1CV+40μA (1minute)							I=0.04CV+100μA以下(1分値) I=0.04CV+100μA (1minute)						
																I=0.03CV+15μA以下(5分値) I=0.03CV+15μA (5minutes)							I=0.02CV+25μA以下(5分値) I=0.02CV+25μA (5minutes)						
		I=漏れ電流(μA) Leakage Current							C=静電容量(μF) Capacitance							V=定格電圧(Vdc) Rated Voltage													
損失角の正接(tanδ)	Dissipation Factor(MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage														(20℃, 120Hz)													
		6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450																											
		tanδ														0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25													
1000μFを越えるものは1000μF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.																													
耐 久 性	Endurance	85℃中で2000時間定格電圧(リップル重畳)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for 2000 hours at 85℃, the capacitors shall meet the following requirements.																											
		静電容量変化率 Capacitance Change														初期値の±25%以内 Within ±25% of the initial value.													
		損失角の正接 Dissipation Factor														規格値の200%以下 Not more than 200% of the specified value.													
		漏れ電流 Leakage Current														規格値以下 Not more than the specified value.													
低温特性	Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio(MAX)	定格電圧(Vdc) Rated Voltage														(120Hz)													
		6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450																											
		Z(-25℃)/Z(20℃)														5 4 3 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 7													
Z(-40℃)/Z(20℃)														12 10 8 5 4 3 3 3 4 4 8 8 10 -															

◆リップル電流補正係数／

MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT


周波数(Hz) Frequency	60(50)	120	500	1k	10k≤
0.47~1µF	0.50	1.00	1.20	1.30	1.50
2.2~4.7µF	0.65	1.00	1.20	1.30	1.50
10~47µF	0.80	1.00	1.20	1.30	1.50
100~1000µF	0.80	1.00	1.10	1.15	1.20
2200~33000µF	0.80	1.00	1.05	1.10	1.15

◆副記号／OPTION

記号 Code
PETスリーブ PET Sleeve EFC

◆寸法図／DIMENSIONS

(mm)



◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	PK	□□□□□	M	□□□	□□	D×L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size



RADIAL LEAD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

Size $\phi D \times L$ (mm), Rated Ripple Current (mA r.m.s./85°C, 120Hz)[illegible]