


Operation: 4+5PIN / 直立 B 型 & 全贴导边 & Micro USB 连接器



LTEM NO.: MC-118M (MICRO-USB)

(L7.40mm × W2.4mm × H5.2mm CONNECTORS)

Universal Serial Bus Connectors



Technical parameter

直立贴装 DIP+SMT


正向导入 LATERAL

精密部品 NICETY




可靠 STABILIZE

适合环保 RoHS





PROJECT	LEVEL	A[better product]	B[average product]
	Contact Rating	1.0A, 24V DC	
Electrical Properties	Initial Contact Resistance	30mΩ max.	50mΩ max.
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC	Skey/PD: 100MΩ min.300V DC
	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	8,000 Cycles	6,000 Cycles
	Rated Load	6,500 Cycles	5,000 Cycles
	Storage temp.	-25℃~+75℃(Operating Temp:)	



Unit:mm



SECTION A-A'



Operating Force

Inward
Exiting

5.0~8.0N. (1N.=100gram-force)
5.0~8.0N. (1N.=100gram-force)

Solder-ability (Max.)

IR Reflow:255℃, 5sec.
Manual :350℃, 3sec.

RECOMMANDED PCB LAYOUT


Pin Definition



Material declaration

No.	NAME	Type	Description
①	胶芯	1	LCP 热塑性[Black]
②	接触端子	5	磷铜 C5191(镀金 1u" /焊区雾锡)
③	外壳	1	黄铜 C2680/SPCC(镀镍 50u" min)

DECIMALS	ANGLES
.X :±0.20	X.° :±1.5°
.XX :±0.10	X.X° :±1.0°
.XXX :±0.05	.XXX° :±0.5°



本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託
回收商予以回收再生處理。
Products do not belong to •

注記 NOTICE

1. 碩方公司擁有最終解釋權; The company reserves the right of final interpretation;
2. 文件禁止外洩、轉載; Leaked and reproduced prohibited;
3. 未經授權修改無效。Modify is invalid.

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質
接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要
注意會有滑落、側翻的危險發生; 運輸過程中
不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中
[常溫 25℃,濕度在 50℃以內],不可導致材料變
形或氧化。