



深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2966	发行日期	2020-11-28
	版次	A	生效日期	2020-11-28
SRT.044125.HW470MB02 生产规格书	修订次数	0	页 码	2 / 4

1. 外形尺寸：(单位：mm)		A	14.0 Max
		B	6.5 Max
		C	9.0±1.0
		D	4.0±0.5
		H	1.5 Max.
		G	0.55±0.1
		G1	0.70 Ref.

2. 电气特性:				
电感量 L	47uH±20%	测试条件	1KHz/0.25V	测试仪器:
直流电阻 (DCR)	32mΩ ± 30%	测试条件		■ HP4287A
铜线线径	φ 0.55mm	测试条件		■ TH2817C
绕线圈数	27TS Ref.	测试条件		■ TH2817B/1773
				■ HK502BC
				■ CH1062

3. 材料:
- (1)磁环: T044125
 - (2)铜线: QA-1/155 (VEW)
 - (3)绕线方式: 密绕
 - (4)套管: 7mm*15mm



注意事项:	修改记录:
1: 袋装: 500PCS/袋	1:
2: 包装袋封口平整	2:
3:	3:
4:	4:
5:	5:

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2966	发行日期	2020-11-28
	版次	A	生效日期	2020-11-28
SRT.044125.HW470MB02 生产规格书	修订次数	0	页 码	3 / 4

5. 包装数量:

项目	数量 (PCS)	尺寸规格 (mm)
袋	500	170*200
内盒		
外箱		

6: 标签要求:

Model: SD044125-47UH 	Customer Code: BDDA0059
QT: 500PCS 	Cust.P/N: A45-0470-0026
Lot NO: Date:XXXX-XX-XX	P/O NO:
Made in China	SOREDE

备注: 此标签尺寸规格为:长 65m m × 宽 33m m × 高 0.1m m . (参考)

