



JDG4 系列型电压互感器

1 适用范围

JDG4系列型电压互感器是用增强尼龙作为绝缘骨架的干式电压互感器，适用户内0.8kV及以下、额定频率为50Hz的交流电路中作电压、电能测量或继电保护用。
符合标准：GB/T 20840.3。

2 型号及含义



3 正常工作条件和安装条件

- 3.1 安装场所：户内。
- 3.2 环境温度：-5℃ ~ 40℃。
- 3.3 空气湿度：一个月内相对湿度平均值不超过90%。
- 3.4 海拔高度：不超过1000m。
- 3.5 大气条件：大气中无明显灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸气或者盐的污染。

4 主要技术参数及外形安装尺寸

额定电压比 V	额定输出 VA	准确级	极限输出 VA	外形及安装尺寸
200/100	10	0.2	100	
220/100				
380/100				
400/100				
500/100				
660/100				
690/100				
800/100				

5 订货须知

- 用户在订货时，需提供以下信息：
- 5.1 产品型号；
 - 5.2 额定电压比；
 - 5.3 准确级；
 - 例如：订货JDG4-0.5型，额定电压比为380/100V、准确级为0.5级的电压互感器。
订货代号为：JDG4-0.5 380/100V 0.5级。
 - 5.4 如有特殊要求时，可与厂家协商定制。