

零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: _____

客户料号: _____

增益料号: AL02200098

规格描述: ALH0508-102K-FP

日 期: 2022/6/10

版 本: A

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话：0769-87321000

传真：0769-87891229

物料类型：

色环电感

日 期:

2022/6/10

版 本:


A

图面规格变更履历表

客户			料号		品名	
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2022/6/10	张翔	刘业明	柯文学
 东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229				物料类型：	色环电感	
				日 期:	2022/6/10	
				版 本:	A	

SPECIFICATION


1.DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC



C1	棕色	C3	红色
C2	黑色	C4	银色

DIM	A	B	C	D	E				
MM	8.0	5.0	2.5	11.0	0.55				
SPEC	MAX	MAX	MAX	MAX	±0.1				

2.SCHEMATIC:(线路图)



3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STE	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	S	F	0.07mm	220TS REF	



东莞市增益实业有限公司
地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话：0769-87321000
传真：0769-87891229

物料类型:	色环电感
日期:	2022/6/10
版本:	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

SPECIFICATION

PAGE: 3 of 7

4.ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: 1061A	0.796MHZ/1V	S---F	1.0mH±10%
Q值 测试仪器: HP-4285A	0.25KHZ/1V	S---F	30 MIN
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	S---F	13Ω MAX
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器:HY-7110			/

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL NO
1	CORE	DRww4*4	HUALICHENG	
2	WIRE	2UEW 0.07	JINYAN	E238500
3	EPOXY	NC-G	OHASHI	
4	PIN	0.6MM(CP)	BAI CHUAN	



东莞市增益实业有限公司
地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话：0769-87321000
传真：0769-87891229

物料类型:

色环电感

日 期:

2022/6/10

版 本:

A

制订

张翔

审核

刘业明

核准

柯文学

样品检测成绩表


PAGE: 4 of 7

客户名称:													
规格描述:	ALH0508-102K-FP												
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E ■ 正常 □ 加严 □ 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定					
				主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性	
5PCS	5PCS			0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK	OK	
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器 □ CH-9053 ■ HK-502BC								
		MΩ		MΩ	■ HP-4285 □ CH-100 ■ 1061A								
耐电压AC		SEC		SEC	□ HP-4284 □ CH-1320 □ HK-310								
		KV		KV	□ TF-6815 □ HK-1062 ■ 卡尺								
测试条件	0.796MHZ/1V												
PIN	L(S-F)			DCR(S-F)				Q					
SPEC	1.0mH±10%			13Ω MAX				30 MIN					
1	1.01			9.70				66.00					
2	1.02			9.60				63.00					
3	1.02			9.50				58.00					
4	1.03			9.80				65.00					
5	1.01			9.70				62.00					
6													
7													
8													
9													
10													
X													
R													
备 注 : TEPM : 20℃ (REF) RH : 60% (REF)													
 东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229						物料类型:		色环电感					
						日 期:		2022/6/10					
						版 本:		A					
制订	张翔		审核		刘业明		核准		柯文学				

可靠性测验

PAGE: 6 of 7


2.ELECTRICAL	
TEST ITEM	SPECIFICATION
Insulation Resistance	The insulation resistance between core to coil is over 100MΩ at 500V, 3SEC.
Withstand Voltage	Apply AC 500V between core to coil for one minute there shall not be any abnormality.

3.ENVIROMENT CHARACTERISTICS		
TEST ITEM	SPECIFICATION	TEST DETAILS
High temperature storage	$\Delta L/L0 \leq \pm 5\%$ $\Delta Q/Q0 \leq \pm 25\%$ There is no evidence of any mechanical failures	The coil should be stored at an ambient temperature of $+85 \pm 2^\circ\text{C}$ for 72 hours, after which the measurement should be made.
Low temperature storage	$\Delta L/L0 \leq \pm 5\%$ $\Delta Q/Q0 \leq \pm 25\%$ There is no evidence of any mechanical failures	The coil should be stored at an ambient temperature of $-40 \pm 2^\circ\text{C}$ for 500 hours, after which the measurement should be made.
Thermal shock	$\Delta L/L0 \leq \pm 5\%$ $\Delta Q/Q0 \leq \pm 30\%$ There is no evidence of any mechanical failures	 - TEMP RANGE: $-50^\circ\text{C} \sim 75^\circ\text{C}$ - DURATION: 20 CYCLES - TEMP CHANGE RATE: $15^\circ\text{C}/\text{MIN}$ - HI/LO TEMP DWELL TIME: 0.5 HR
Humidity life test	$\Delta L/L0 \leq \pm 5\%$ $\Delta Q/Q0 \leq \pm 20\%$ There is no evidence of any mechanical failures	The rated current shall be applied to the coil at an ambient temperature $+40 \pm 2^\circ\text{C}$ with relative humidity of 90% for 1000 hours.

4.SAFETY						
TEST ITEM		SPECIFICATION		TEST DETAILS		
Over load test		No abnormal smoking or fire		The twice current of the rated dc current should be applied to the coil for 5 min		
 东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229				物料类型:	色环电感	
				日 期:	2022/6/10	
				版 本:	A	
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学	

包装方式数量图示

PAGE: 7 of 7



采用编带后盒装，一箱7盒，一盒装2000Pcs，一箱共计14000Pcs。

包装数量											
方式		尺寸 (mm)		数量 (pcs)							
盒		332*237*50		2000							
箱		355*250*365		14000							
 东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229				物料类型:		色环电感					
				日 期:		2022/6/10					
				版 本:		A					
制订		张翔		审核		刘业明		核准		柯文学	