



# SPECIFICATION FOR APPROVAL

## 承 认 书

客户名称(CUSTOMER) :

立创

产品名称(PRODUCT ITEM) :

NTC 热敏电阻器(NTC THERMISTOR )

客户料号 (CUSTOMER PART NO.):

C4944132

规格型号 (PART NO.):

HTB-503I3950AI-2

文件编号 (FILE NO.):

HTB-0018-2

版 本(EDITION) :

A

编制日期(DATE) :

2022-8-1

### 客户确认(CUSTOMER CONFIRM)

样品确认后请在一周内回签，谢谢！

### 供货商确认 (SUPPLIER CONFIRM)

审 核 (CHECK )

批 准 (APPROVE)

公司签章

公司名称


■ 深圳市惠拓电子材料有限公司 Shenzhen Hui Tuo Electronic Materials Co., LTD

## Product specification

### 产品技术规格

规格型号 (PART NO.)	HTB-503I3950IA-2
文件编号 (FILE NO.)	HTB-0018-2

### 1、外形尺寸



(单位: mm)

Dmax	L1max	L2	d
2.10	4.10	65±5	0.25±0.02

### 2、型号说明

HTB	50	I	3950	I	A
单端玻封	电阻值	阻值允差	B 值	B 值允差	B 值类别
	50 kΩ	±1%	3950K	±1%	B25/50

### 3、电气性能

	项目	符号	测试条件	最小值	正常值	最大值	单位
1	25°C的电阻值	R <sub>25</sub>	T <sub>a</sub> =25±0.05°C P <sub>1</sub> ≤0.1mW	49.50	50.00	50.50	kΩ
2	50°C的电阻值	R <sub>50</sub>	T <sub>a</sub> =50±0.05°C P <sub>1</sub> ≤0.1mW	/	17.94	/	kΩ
3	B 值	B <sub>25/50</sub>	B=LN(R <sub>T1</sub> )/(R <sub>T2</sub> )/(1/T <sub>1</sub> -1/T <sub>2</sub> )	3911	3950	3989	k
4	耗散系数	σ	T <sub>a</sub> =25±0.5°C	2.5	/	/	mW/°C
5	时间常数	τ	T <sub>a</sub> =25±0.5°C	/	/	3.5	sec
6	绝缘电阻	/	500VDC	50	/	/	MΩ
7	使用温度范围	/	/	-40	/	+300	°C

## Product specification

### 产品技术规格

规格型号 (PART NO.)	HTB-503I3950IA-2
文件编号 (FILE NO.)	HTB-0018-2

## 4、机械性能

项目	技术要求	测试条件及方法
可焊性	引出端焊料自由流动和浸润良好, 上锡面积 95%以上	将引出端沾助焊剂后, 浸入温度为 230±5 °C 锡槽中, 锡面距 NTC 本体下端 2-2.5mm 处, 持续 2±0.5S (参照 IEC60068-2-20 试验 Ta / GB2423. 28 Ta)
耐焊接热	无可见性损伤 $\Delta R/R_{25} \leq \pm 3\%$	将引出端浸入温度为 270±5 °C 锡槽中, 锡面距 NTC 本体下端 2-2.5mm 处, 持续时间: 10±1S (参照 IEC60068-2-20 试验 Tb/GB2423. 28 Tb)
引出端强度	无脱落 $\Delta R/R_{25} \leq \pm 3\%$	试验 Ua: 拉力 10N, 持续 10S; 试验 Ub: 弯曲 90 度, 拉力 5N, 连续两次; (参照 IEC60068-2-21 / GB2423. 29 U 试验)

## 5、可靠性试验

项目	技术要求	测试条件及方法
高温存贮试验	$\Delta R/R_{25} \leq \pm 3\%$	200±5°C, 时间 1000h (参照 IEC60068-2-2/GB2423. 2 试验)
低温存贮试验	$\Delta R/R_{25} \leq \pm 3\%$	-40±5°C, 时间 1000h (参照 IEC60068-2-1/GB2423. 1 试验)
常温通电	$\Delta R/R_{25} \leq \pm 3\%$	25±5°C, 通电 1000h, DC0. 2mA (参照 IEC60068-2-0/GB2423. 1 试验)
耐潮湿试验	$\Delta R/R_{25} \leq \pm 3\%$	40±2°C, 90%-95%RH 环境下放置 1000h (参照 IEC60068-2-3/GB2423. 3 试验)
温度冷热循环试验	$\Delta R/R_{25} \leq \pm 3\%$	-40°C × 30min → 80°C × 5min → 200°C × 30min → 80°C × 5min, 反复 5 次 (参照 IEC60068-2-14/GB2423. 22 试验)

## 6、使用注意事项

6-1、本电阻为玻壳高温烧结封装, 引线弯曲时弯曲点应距玻壳端 2mm 以上, 以免造成玻壳损伤。

6-2 本电阻未使用前应放有干燥剂的真空袋内抽真空放置。

## Product specification

### 产品技术规格

规格型号 (PART NO.)	HTB-503I3950IA-2
文件编号 (FILE NO.)	HTB-0018-2