



75W单组输出带PFC功能电源供应器

RSP-75系列

使用手册



Dimension

L	*	W	*	H
159	*	97	*	30 mm
6.26	*	3.82	*	1.18 inch



R33100
RoHS
CNS14336-1

AS/NZS62368-1 UL62368-1

BS EN/EN62368-1 GB4943.1 TPTC004 IEC62368-1
BS EN/EN61558-1
BS EN/EN61558-2-16



■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 内建主动式PFC功能
- 效率可高达89%
- 自然风冷
- 具有遥控开关
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- LED指示电源开启
- 3年保固

■ 应用

- 工业控制或自动化装置
- 测试和测量仪器
- 激光相关类机器
- 老化设备
- RF应用程序

■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

■ 描述

RSP-75是一款75W单组输出机壳型交流变直流电源供应器。整系列输入电压范围为85~264VAC, 并且能提供可满足大部分工业需求的直流输出。每个机型可自然风冷, 工作温度达到70℃。

■ 机型编码:

RSP - 75 - 3.3

输出电压 (3.3V/5V/7.5V/12V/13.5V/15V/24V/27V/48V)
输出功率
系列名



75W单组输出带PFC功能电源供应器

RSP-75系列


电气规格

机型		RSP-75-3.3	RSP-75-5	RSP-75-7.5	RSP-75-12	RSP-75-13.5	RSP-75-15	RSP-75-24	RSP-75-27	RSP-75-48
输出	直流电压	3.3V	5V	7.5V	12V	13.5V	15V	24V	27V	48V
	额定电流	15A	15A	10A	6.3A	5.6A	5A	3.2A	2.8A	1.6A
	电流范围	0 ~ 15A	0 ~ 15A	0 ~ 10A	0 ~ 6.3A	0 ~ 5.6A	0 ~ 5A	0 ~ 3.2A	0 ~ 2.8A	0 ~ 1.6A
	额定功率	49.5W	75W	75W	75.6W	75.6W	75W	76.8W	75.6W	76.8W
	纹波与噪声 ^(最大) 备注2	80mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	200mVp-p
	电压调整范围	3.14~3.63V	4.75~5.5V	7.13~8.25V	11.4~13.2V	12.8~14.9V	14.3~16.5V	22.8~26.4V	25.7~29.7V	45.6~52.8V
	电压精度 备注3	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间	600ms, 30ms(满载时)								
保持时间(Typ.)	16ms(满载时)									
输入	电压范围	85 ~ 264VAC 或 120 ~ 370VDC								
	频率范围	47 ~ 63Hz								
	功率因子(Typ.)	PF>0.93/230VAC PF>0.98/115VAC(满载时)								
	效率(Typ.)	76%	82%	84%	85%	85%	86%	87%	88%	89%
	交流电流(Typ.)	0.9A/115VAC 0.5A/230VAC								
	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 35A/230VAC								
	漏电流	<2.0mA / 240VAC								
保护	过负载	额定输出功率的105 ~ 135% 保护类型:恒流限制模式, 异常条件移除后可自动恢复								
	过电压	3.63 ~ 4.46V	5.5 ~ 6.75V	8.25 ~ 10.13V	13.2 ~ 16.2V	14.85 ~ 18.23V	16.5 ~ 20.25V	26.4 ~ 32.4V	29.7 ~ 36.45V	52.8 ~ 64.8V
	过温度	保护类型:关闭输出电压,重启后恢复 关闭输出电压,温度下降后自动恢复								
功能	遥控	CN1: < 0~0.8VDC电源启动, 4~10VDC 电源关断								
环境	工作温度	-25 ~ +70℃ (请参考"减额曲线")								
	工作湿度	20 ~ 90% RH无冷凝								
	存储温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH无冷凝								
	温度系数	±0.05%/℃ (0 ~ 50℃)								
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟								
	过电压等级	III; 根据EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1; 海拔可高达2000米								
安规和	安全规范	UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN61558-1, BS EN/EN61558-2-16, CCC GB4943.1, AS/NZS 62368.1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 认证通过								
电磁兼容	耐压	I/P-O/P:4KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC								
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH								
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2,-3, GB9254 Class B, GB17625.1, EAC TP TC 020, CNS13438								
(备注4)	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55024, 轻工业标准, EAC TP TC 020								
其它	MTBF	2171.5K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 296.7K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)								
	尺寸	159*97*30mm (L*W*H)								
	包装	0.44Kg; 30pcs/14.2Kg/0.9CUFT								
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站 http://www.meanwell.cc 上的“EMI测试声明书”。 5. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx									

■ 机构尺寸

机壳编号: 227A

单位:mm



端子Pin脚分步


引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/L	4	DC OUTPUT -V
2	AC/N	5	DC OUTPUT +V
3	FG $\perp$		

遥控开关(CN1): JST S2B-XH或同等级(可选)


引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	RC+	JST XHP 或同等级	JST SXH-001T-P0.6 或同等级
2	RC-		

■ 方框图

PFC 频率: 65KHz
PWM 频率: 80KHz



■ 减额曲线



■ 静态特性曲线

