



P.C.B LAYOUT

PART NO	Dimensions	
	A	B
ZL1252-A-2P	1.25	4.50
ZL1252-A-3P	2.50	5.75
ZL1252-A-4P	3.75	7.00
ZL1252-A-5P	5.00	8.25
ZL1252-A-6P	6.25	9.50
ZL1252-A-7P	7.50	10.75
ZL1252-A-8P	8.75	12.00
ZL1252-A-9P	10.00	13.25
ZL1252-A-10P	11.25	14.50
ZL1252-A-11P	12.50	15.75
ZL1252-A-12P	13.75	17.00
ZL1252-A-13P	15.00	18.25
ZL1252-A-14P	16.25	19.50

- 说明:**
- 1、产品料号: ZL1252-A
 - 2、塑胶材质: PBT UL 94V-0
 - 3、额定电压: 125V.AC/DC
 - 4、额定电流: 1A
 - 5、耐压值: 250AC/minute
 - 6、接触电阻: 20mΩ (MAX)
 - 7、绝缘电阻: 100MΩ (MIN)
 - 8、使用温度: -40° C~+85° C

序号 SUITE	重点尺寸 Major Dimension	工具 TOOL
△		卡尺
△		投影机
△		投影机
△		投影机
△		投影机
△		卡尺
△		卡尺
△		卡尺

修改记录	修改日期	修改内容	修改人	审核人	图号	图名	材料	比例	尺寸
初次发行	08/07/05	设计内容	DRAWN	APPROVED	W/F-00153	1.25插座	MM	1:1	A4
修改记录	08/07/05	设计内容	DRAWN	APPROVED	W/F-00153	1.25插座	MM	1:1	A4

深圳市连盛精密连接器有限公司