



MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

特性:  
一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拔出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN

三、材料: MATERIAL

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金1U"MIN

PIN脚焊接区域镀锡80U"MIN

2. 外壳: 镀镍80U"MIN (盐雾48H)

五、电键品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -55° C~+85° C

八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS			GND
GND			VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

序号	名称	料号	用量	品名规格
1	外壳		1	Type: 外壳 外壳 S18S04 T=0.30mm
2	Molding 3		1	Type: 立插 SMT I6PIN Molding C7025 ICP黑色 半成品
2.1	Molding 1		1	Type: 立插 SMT I6PIN Molding A C7025 ICP黑色
2.2	Molding 2		1	Type: 立插 SMT I6PIN Molding B C7025 ICP黑色
2.3	卡勾		1	Type: 立插 I6PIN 卡勾 S18S01 T=0.13mm

# 深圳市精拓金电子有限公司

产品图  
PRODUCT CHART DWG

公差一览表  
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.20	X.	±5°
X.	±0.15	X.	±2°
XX	±0.08	XX	±1°
XXX	±0.03	XXX	±0.5°

单位	MM	制图	FJ	制料号	918-648K2027F30100
比例	1:1	审核	郭治富	产品名称	TYPE-C3.1母座8.8直立式无弹四脚
日期	2016-09-09	核准	黄国荣	有柱双排SMT/LCP黑胶 (16PIN/JCJ)	PRODUCT NO.
				角法	版本
					AD