



1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 1.0A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 50V
 - 1.3 耐电压: 500V ACminute
 - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 500MΩ MIN
 - 2. 工作温度: -25℃~+85℃

Circuits	Dimensions (mm)			Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
HC-GH-2PLT	1.25	3.85	5.80	HC-GH-12PLT	13.75	16.35	18.30
HC-GH-3PLT	2.50	5.10	7.05	HC-GH-13PLT	15.00	17.60	19.55
HC-GH-4PLT	3.75	6.35	8.30	HC-GH-14PLT	16.25	18.85	20.80
HC-GH-5PLT	5.00	7.60	9.55	HC-GH-15PLT	17.50	20.10	22.05
HC-GH-6PLT	6.25	8.85	10.80	HC-GH-16PLT	18.75	21.35	23.30
HC-GH-7PLT	7.50	10.10	12.05	HC-GH-17PLT	20.00	22.60	24.55
HC-GH-8PLT	8.75	11.35	13.30	HC-GH-18PLT	21.25	23.85	25.80
HC-GH-9PLT	10.00	12.60	14.55	HC-GH-19PLT	22.50	25.10	27.05
HC-GH-10PLT	11.25	13.85	15.80	HC-GH-20PLT	23.75	26.35	28.30
HC-GH-11PLT	12.50	15.10	17.05				

NO	物料名称	规格型号	数量(PCS)	材质	镀涂	物料编码
①	基座	GH	1	LCPE130i	本色	
②	焊片	GH	2	磷铜	锡	
③	插针	GH	2~20	磷铜	锡	
④	盖板	GH	1	LCPE130i	本色	
品名		连接器		图号		型号
						GH立贴连接器

更改记录	ECN NO	标记	变更内容	签名	日期	未注公差	投影		重量	g	编制/日期	周少华 2020.05.14
						X.X ±0.30	单位	mm	版本	A	审核/日期	李永强 2020.05.14
						X.XX ±0.20	比例	1:1	共1页	第1页	批准/日期	田泽民 2020.05.14
						X.XXX ±0.10	深圳市华灿天禄电子有限公司					
					Angle ±3.0°							