

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF10N80C

●特点：热阻低 开关速度快 输入阻抗高 符合RoHS规范

●FEATURES: ■LOW THERMAL RESISTANCE ■FAST SWITCHING ■HIGH INPUT RESISTANCE

■RoHS COMPLIANT


●应用：电子镇流器 电子变压器 开关电源

●APPLICATION: ■ELECTRONIC BALLAST ■ELECTRONIC TRANSFORMER ■SWITCH MODE POWER SUPPLY

●最大额定值 (TC=25°C)

●Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C) TO-220FP(L)

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
漏-源电压 Drain-source Voltage	V _{DS}	800	V
栅-源电压 gate-source Voltage	V _{GS}	±30	V
漏极电流 Continuous Drain Current TC=25°C	I _D	10.0*	A
漏极电流 Continuous Drain Current TC=100°C	I _D	6.3*	A
最大脉冲电流 Drain Current — Pulsed ①	I _{DM}	40*	A
耗散功率 Power Dissipation	P _{tot}	80	W
最高结温 Junction Temperature	T _J	150	°C
存储温度 Storage Temperature	T _{STG}	-55-150	°C
单脉冲雪崩能量 Single Pulse Avalanche Energy ②	E _{AS}	700	mJ



*漏极电流由最高结温限制

*Drain current limited by maximum junction temperature

●电特性 (Tc=25°C)

●Electronic Characteristics (Tc=25°C)

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
漏-源击穿电压 Drain-source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	V _{GS} =0V, I _D =250μA	800			V
击穿电压温度系数 Breakdown Voltage Temperature Coefficient	ΔBV _{DSS} / ΔT _J	I _D =250uA, Referenced to 25°C		0.93		V/°C
栅极开启电压 Gate Threshold Voltage	V _{GS(TH)}	V _{GS} =V _{DS} , I _D =250μA	3.0		5.0	V
漏-源漏电流 Drain-source Leakage Current	I _{DSS}	V _{DS} =800V, V _{GS} =0V, T _J =25°C			10	μA
		V _{DS} =640V, V _{GS} =0V, T _J =125°C			100	μA
跨导 Forward Transconductance	g _{fs}	V _{DS} =40V, I _D =5.0A ③		9.0		S

●订单信息/ORDERING INFORMATION:

包装形式/PACKING	订货编码/ORDERING CODE	
	普通塑封料/ Normal Package Material	无卤塑封料/Halogen Free
TO-220FP(L) 条管装/TUBE PACKING	SIF10N80C TO-220FP(L)-TU	SIF10N80C TO-220FP(L)-TU-HF



N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF10N80C

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
栅极漏电流 Gate-body Leakage Current ($V_{DS} = 0$)	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$			± 100	nA
漏-源导通电阻 Static Drain-source On Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 10V, I_D = 5.0A$ ③		0.7	1.0	Ω
输入电容 Input Capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 25V$ $F = 1.0MHz$		2260		pF
输出电容 Output Capacitance	C_{oss}			200		
反向传输电容 Reverse transfer Capacitance	C_{rss}			28		
关断延迟 Turn -Off Delay Time	$T_d(off)$	$V_{DD} = 400V, I_D = 10.0A$ $R_G = 25\Omega$ ③		90		ns
栅极电荷 Total Gate Charge	Q_g	$I_D = 10.0A, V_{DS} = 640V$ $V_{GS} = 10V$ ③		59		nC
栅源电荷 Gate-to-Source Charge	Q_{gs}			12		nC
栅漏电荷 Gate-to-Drain Charge	Q_{gd}			19		nC
二极管正向电流 Continuous Diode Forward Current	I_S				10.0	A
二极管正向压降 Diode Forward Voltage	V_{SD}	$T_j = 25^\circ C, I_S = 10.0A$ $V_{GS} = 0V$ ③			1.4	V
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$T_j = 25^\circ C, I_f = 10.0A$ $di/dt = 100A/\mu s$ ③		730		ns
反向恢复电荷 Reverse Recovery Charge	Q_{rr}			10.9		μC

●热特性

●Thermal Characteristics

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	最大值 MAX	单位 UNIT
		TO-220FP(L)	
热阻结-壳 Thermal Resistance Junction-case	R_{thJC}	1.79	$^\circ C/W$
热阻结-环境 Thermal Resistance Junction-ambient	R_{thJA}	62.5	$^\circ C/W$

注释(Notes):

- ① 脉冲宽度：以最高节温为限制
Repetitive rating: Pulse width limited by maximum junction temperature
- ② Starting $T_j = 25^\circ C, V_{DD} = 50V, L = 10mH, R_G = 25\Omega, I_{AS} = 10.0A$
- ③ 脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$
Pulse Test : Pulse width $\leq 300\mu s$, Duty cycle $\leq 2\%$

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF10N80C

● 特性曲线




图 1 输出特性曲线, Tc=25°C
Fig1 Typical Output Characteristics, Tc=25°C




图 2 导通电阻与漏极电流和栅极电压曲线
Fig2 On-Resistance Vs. Drain Current and Gate Voltage




图 3 导通电阻与温度曲线
Fig3 Normalized On-Resistance Vs. Temperature




图 4 二极管正向电压曲线
Fig4 Typical Source-Drain Diode Forward Voltage




图 5 最大漏极电流与壳温曲线
Fig5 Maximum Drain Current Vs. Case Temperature





图 6 最大安全工作区曲线
Fig6 Maximum Safe Operating Area



TO-220FP 封装机械尺寸 TO-220FP MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.40		4.95	E	9.60		10.30
A ₁	2.30		2.90	e		2.54	
b	0.70		0.90	L	12.40		14.00
b ₁	1.18		1.45	L₂	2.30		2.60
c	0.40		0.70	L ₃	3.00		4.00
D	14.50		17.00	øp	3.00		3.50
D1	6.10		9.00	Q	2.30		2.80



TO-220FPL 封装机械尺寸 TO-220FPL MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	9.90		10.36	a	1.08		1.48
B	15.40		16.40	a1	0.70		0.90
B1	3.05		3.55	E	2.34		2.75
C	4.40		5.00	C1	2.25		2.85
c	0.40		0.60	C2	2.45		3.05
b	12.40		13.50	R	2.90		3.35
b1	2.90		3.90				

