



1. 成品尺寸



[金属外壳]

2. 管脚定义:



[正视印字面 (正视图)]

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输入/外壳隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MH带宽): 150mVp-p Max

输出噪声 (20MH带宽): 200mVp-p Max

输入电压: +24VDC (18VDC~36VDC)

输出电压1: -15VDC $\pm$ 2%, 输出电流1: -166mA Max输出电压2: +15VDC $\pm$ 2%, 输出电流2: +166mA Max

效率: 76% Min

工作壳温度: -25℃~+85℃

存储温度: -40℃~+125℃

输入特性: 内置 π 型输出滤波器输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高温度系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~400KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃, 相对湿度: 10%~90%

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短时间短路保护, 自恢复等功能

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 刘海梅

DATE: 2011. 6. 27

产品型号: WRFD24D15-5W

修改号: 0

审核: 王建安

DATE: 2011/6/27

未标注公差: ± 0.25

页数: 1

批准: 陈南

DATE: 2011/6/27

尺寸单位: mm

SCALE: NONE