


1. 成品尺寸



2. 管脚定义:

引脚	功能
1	AC/L
2	AC/N
3	FG
4	DC OUTPUT -V
5	DC OUTPUT +V

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 3000VAC 5mA 1Minute
输入/外壳隔离耐压: 1500VAC 5mA 1Minute
输出/外壳隔离耐压: 500VDC 5mA 1Minute
输出纹波 (20MH带宽): 240mVp-p Max;
输出噪声 (20MH带宽): 480mVp-p Max;
输入电压: 90VAC-264VAC
输出电压: +24VDC $\pm$ 2%
输出电流: +1.458A Max
效率: 80% Min
工作温度: -20°C~60°C 存储温度: -40°C~+85°C
工作湿度: 20%~90%
输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载
源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高
温度系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度
MTBF: 500000h
具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短时间短路保护, 自恢复等功能

HenLv 恒率科技(宁波)有限公司		标题:规格文件	版本号: A
绘制:周家雷	日期:2022. 03. 29	产品型号:GK220S24-35W	修改号: 0
审核:	日期:2022. 03. 29	未标注公差: .xx $\pm$ 0.25	页数: 1/1
批准:	日期:2022. 03. 29	尺寸单位:mm	SCALE: NONE