

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVED

版本: REV. 2.0

客 户

CUSTOMER:

品 名 / 型 号

DESCRIPTION/MODLER:

我 司 料 号

SAMPLE NO:

客 户 型 号

VENDOR PART NO:

客 户 料 号

VENDOR ITEM NO:

共模电感/953-200uH

PXT100289

9*5*3 -200uH Min

产品确认书

PRODUCT IDENTIFICATION

承制方确认		使用方确认	
MANUFACTURER		USER	
拟制 ESCR IBED	左全亮	项目 PROJECT	
审核 CHECKED	黄远	审核 CHECHED	
批准 APPROVED		品质批 准 APPROVE	
DATE:	2019-3-28	DATE:	

地址: 江西省宜春市上高县工业园沙基路9号

TEL:0755-29941457


FAX:0755-27123927

EML:LIJM98765@126.COM

上高县朋祥兴科技有限公司

SHANGGAO PENGXIANGXIN ELECTRONIC LTD CO, Ltd .


产品尺寸示意图（单位：mm） PHYSICAL DIMENSION (UNIT:mm)



规格	A	B	C	D	E	F
9*5*3	13max	12max	1.5MAX	5.5MAX	4.5±1	4±0.5

备注：1. 产品需含浸
2. 引出线需拉直

二、原理图SCHEMATIC DIAGRAM



DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY CUSTOMER
左全亮	黄远	

上高县朋祥兴科技有限公司

SHANGGAO PENGXIANGXIN ELECTRONICLTD CO,Ltd .

三 绕制参数: WINDING SPECIFICATION

No.	脚位 TERMINAL	线径 WIRESIZE	匝数 TURNS	备注 REMARK
N1	1-2	2UEW 0.5N	6.5TS	双线并绕
N2	3-4	2UEW 0.5R	6.5TS	

四 电气性能: ELECTRICAL CHARACTERISTIC

1. 电感量: inductance (AT 1KHz 0.25v)

L:1-2=3-4 200uH min

2. 直流电阻: DCR(25° C)

UNTEST

3. 耐压测试

N1-N2无拉弧, 无击穿

4. 绝缘强度 INSULATION RESISTANCE(500V AC)

UNTEST

五 材料表: MATERIAL LIST

No	名称 DESCRTLPTION	规格 TRADENAME	标准 STANDARD	生产厂商 SUPPLIER/MANUFACTURER
1	磁芯 CORE	9*5*3 R12K	N/A	YALEI ELECTRONIC CO.,LTD
2	铜线 wire	2UEW-N 155° C	E344055	DONGDUAN YIDA INDUSTRIAL CO.,LTD
3	铜线 wire	2UEW-N 155° C 红色	E353227	ZC ELECTRONIC CO.,LTD
4	绝缘漆 VARNISH	JX1150*	N/A E303754	GREEN ELECTRONIC CO.,LTD
6	锡 SOLDER	SN99.7	N/A	SHENZHEN JIN CHUN TIN PORDUCT CO.,LTD
DRAWN BY		CHECKED BY		APPROVED BY CUSTOMER
左全亮		黄远		

上高县朋祥兴科技有限公司

SHANGGAO PENGXIANGXIN ELECTRONIC LTD CO, Ltd .

五、包装方式: PACKAGING

1. 包装方式:



产品装在防静电袋内

如果送货方式为快递刚需在包装箱周垫置珍珠棉

2. 包装材料及用量

每箱装分两排，每排5包

纸箱一个，防静电袋10个（珍珠棉4块）



备注：静电袋贴标签（注明规格料号每包数量日期订单号）

外箱贴标签（注明规格料号日期订单号箱内数量）

拟制：左全亮 审核：黄远